

# 13

## Liste de conversion

13/2

Produits transitoires

13

13/1

# Liste de conversion

## Produits transitoires

### Aperçu

Le présent chapitre fournit toutes indications relatives aux produits transitoires :

- Appareils, disponibles à long terme
- Appareils de rechange de profondeur de montage 55 mm toujours disponibles et répertoriés au Chapitre "Appareillage d'installation modulaire, profondeur de montage 55 mm >N<")
- Appareils de remplacement de profondeur de montage 55 mm
- Appareils de remplacement de profondeur de montage 70 mm

Type	Appareil	Prof. de montage mm	Type	Appareil de remplacement	Prof. de montage mm	Chapitre
<b>4AC2 020</b>	Transformateur 8 V, 1 A	55	<b>4AC2 940-8</b>	Transformateur, service permanent, 8 V, 8 VA, CTP	55	12
<b>4AC2 020</b>	Transformateur 8 V, 1 A	55	<b>4AC3 408</b>	Transformateur, service permanent, 8 V, 8 VA, CTP	70	9
<b>4AC2 021</b>	Transformateur 8 V, 1 A, interrupteur	55	--	sans interrupteur : 4AC2 940-8	55	12
<b>4AC2 021</b>	Transformateur 8 V, 1 A, interrupteur	55	--	sans interrupteur : 4AC3 408	70	9
<b>4AC2 022</b>	Transformateur 4/8/12 V, 1/1/0,67 A	55	--	4 V : 4AC2 951-6 ; 8 V : 4AC2 940-8 ; 12 V : 4AC2 961-6	55	12
<b>4AC2 022</b>	Transformateur 4/8/12 V, 1/1/0,67 A	55	--	4 V : 4AC3 516 ; 8 V : 4AC3 516 ; 12 V : 4AC3 616	70	9
<b>4AC2 023</b>	Transformateur 4/6/8 V, 1/1/1 A CTP	55	--	4 V : 4AC2 951-6 ; 6 V : sans remplacement ; 8 V : 4AC2 951-6	55	12
<b>4AC2 023</b>	Transformateur 4/6/8 V, 1/1/1 A CTP	55	--	4 V : 4AC3 516 ; 6 V : sans remplacement 8 V : 4AC3 516	70	9
<b>4AC2 100</b>	Transformateur 8 V, 1 A, CTP	55	<b>4AC2 940-8</b>	Transformateur, service permanent, 8 V, 8 VA, CTP	55	12
<b>4AC2 100</b>	Transformateur 8 V, 1 A, CTP	55	<b>4AC3 408</b>	Transformateur, service permanent, 8 V, 8 VA, CTP	70	9
<b>4AC2 101</b>	Transformateur 8 V, 2 A, CTP	55	<b>4AC2 951-6</b>	Transform., service permanent, 4+4 V, 16 VA, CTP	55	12
<b>4AC2 101</b>	Transformateur 8 V, 2 A, CTP	55	<b>4AC3 524</b>	Transform., service permanent, 8 V, 24 VA, CTP	70	9
<b>4AC2 102</b>	Transformateur 12 V, 1,33 A, CTP	55	<b>4AC2 961-6</b>	Transform., service perm., 12+12 V, 16 VA, CTP	55	12
<b>4AC2 102</b>	Transformateur 12 V, 1,33 A, CTP	55	<b>4AC3 616</b>	Transform., service perm., 12+12 V, 16 VA, CTP	70	9
<b>4AC2 103</b>	Transformateur 8 V, 1 A, CTP, interrupteur	55	--	sans interrupteur : 4AC2 940-8	55	12
<b>4AC2 103</b>	Transformateur 8 V, 1 A, CTP, interrupteur	55	--	sans interrupteur : 4AC3 408	70	9
<b>4AC2 104</b>	Transformateur 8 V, 2 A, CTP, interrupteur	55	--	sans interrupteur : 4AC2 952-4	55	12
<b>4AC2 104</b>	Transformateur 8 V, 2 A, CTP interrupteur	55	--	sans interrupteur : 4AC3 524	70	9
<b>4AC2 105</b>	Transformateur 12 V, 1,33 A, CTP, interrupteur	55	--	sans interrupteur : 4AC2 961-6	55	12
<b>4AC2 105</b>	Transformateur 12 V, 1,33 A, CTP, interrupteur	55	--	sans interrupteur : 4AC3 616	70	9
<b>4AC2 120</b>	Transformateur 4/8/12 V, 2/2/2 A CTP	55	--	4 V : 4AC2 951-6 ; 8 V : 4AC2 951-6 ; 12 V : 4AC2 962-4	55	12
<b>4AC2 120</b>	Transformateur 4/8/12 V, 2/2/2 A CTP	55	--	4 V : 4AC3 516 ; 8 V : 4AC3 516 ; 12 V : 4AC3 624	70	9
<b>4AC2 121</b>	Transformateur 8/12/24 V, 2/2/1 A, CTP	55	--	8 V : 4AC2 951-6 ; 12 V : 4AC2 962-4 ; 24 V : 4AC2 962-4	55	12
<b>4AC2 121</b>	Transformateur 8/12/24 V, 2/2/1 A, CTP	55	--	8 V : 4AC3 524 ; 12 V : 4AC3 624 ; 24 V : 4AC3 624	70	9
<b>4AC2 122</b>	Transformateur 24 V, 1 A, CTP	55	<b>4AC2 962-4</b>	Transform., service perm., 12+12 V, 24 VA CTP	55	12
<b>4AC2 122</b>	Transformateur 24 V, 1 A, CTP	55	<b>4AC3 624</b>	Transform., service perm., 12+12 V, 24 VA, CTP	70	9
<b>4AC2 123</b>	Transformateur 12/24 V, 5,25/2,65 A CTP	55	<b>4AC3 663</b>	Transform., service perm., 12+12 V, 63 VA, CTP	70	9
<b>4AC2 222</b>	Transformateur 24 V, 1,25 A, FS	55	<b>4AC2 964-0</b>	Transform., service perm., 12+12 V, 40 VA, CTP	55	12
<b>4AC2 222</b>	Transformateur 24 V, 1,25 A, FS	55	<b>4AC3 640</b>	Transform., service perm., 12+12 V, 40 VA, CTP	70	9
<b>4AC2 223</b>	Transformateur 12/24 V, 1/1/0,67 A, FS	55	<b>4AC2 961-6</b>	Transform., service perm., 12+12 V, 16 VA, CTP	55	12
<b>4AC2 223</b>	Transformateur 12/24 V, 1/1/0,67 A, FS	55	<b>4AC3 616</b>	Transform., service perm., 12+12 V, 16 VA, CTP	70	9
<b>4AC2 224</b>	Transformateur 4/8/12 V, 3/3/2,5 A, FS	55	--	4 V : sans remplacement ; 8 V : 4AC2 952-4 ; 12 V : 4AC2 964-0	55	12
<b>4AC2 224</b>	Transformateur 4/8/12 V, 3/3/2,5 A, FS	55	--	4 V : sans remplacement ; 8 V : 4AC3 524 ; 12 V : 4AC3 640	70	9

## Liste de conversion

## Produits transitoires

## Aperçu

Type	Appareil	Prof. de montage mm	Type	Appareil de remplacement	Prof. de montage mm	Chapitre
<b>4AC2 225</b>	Transformateur 2 X 12/24 V, 2 x 1,5/1 A, FS	55	<b>4AC2 962-4</b>	Transform., service perm., 12+12 V, 24 VA, CTP	55	12
<b>4AC2 225</b>	Transformateur 2 x 12/24 V, 2 x 1,5/1 A, FS	55	<b>4AC3 640</b>	Transform., service perm., 12+12 V, 40 VA, CTP	70	9
<b>4AC2 320</b>	Alimentation DC 12 V, 1 A	55	<b>4AC2 400</b>	Alimentation DC 12 V, 40 VA	70	9
<b>4AC2 321</b>	Alimentation DC 24 V, 1 A	55	<b>4AC2 401</b>	Alimentation DC 24 V, 63 VA	70	9
<b>5SG7 111</b>	Interrup.-sectionneur MINIZED pour NEOZED, 2 ... 63 A, D02, 1 pôle	55	<b>5SG7 113</b>	Interrup.-sectionneur MINIZED pour NEOZED, D02, 1 pôle, type rack	70	1
<b>5SG7 121</b>	Interrup.-sectionneur MINIZED pour NEOZED, 2 ... 63 A, D02, 2 pôles	55	<b>5SG7 123</b>	Interrup.-sectionneur MINIZED pour NEOZED, D02, 2 pôles, type rack	70	1
<b>5SG7 131</b>	Interrup.-sectionneur MINIZED pour NEOZED, 2 ... 63 A, D02, 3 pôles	55	<b>5SG7 133</b>	Interrup.-sectionneur MINIZED pour NEOZED, D02, 3 pôles, type rack	70	1
<b>5SG7 151</b>	Interrup.-sectionneur MINIZED pour NEOZED, 2 ... 63 A, D02, 1 pôle + N	55	<b>5SG7 153</b>	Interrup.-sectionneur MINIZED pour NEOZED, D02, 1 pôle + N, type rack	70	1
<b>5SG7 161</b>	Interrup.-sectionneur MINIZED pour NEOZED, 2 ... 63 A, D02, 3 pôles + N	55	<b>5SG7 163</b>	Interrup.-sectionneur MINIZED pour NEOZED, D02, 3 pôles + N, type rack	70	1
<b>5SM1 111-6</b>	Interrup. diff., Type A, 16 A, 2 pôles, 10 mA, 2 UM	55	<b>5SM3 111-6</b>	Interrup. diff., Type A, 16 A, 2 pôles, 10 mA, 2 UM	70	4
<b>5SM1 311-6</b>	Interrup. diff., Type A, 16 A, 2 pôles, 30 mA, 2 UM	55	<b>5SM3 311-6</b>	Interrup. diff., Type A, 16 A, 2 pôles, 30 mA, 2 UM	70	4
<b>5SM1 312-6</b>	Interrup. diff., Type A, 25 A, 2 pôles, 30 mA, 2 UM	55	<b>5SM3 312-6</b>	Interrup. diff., Type A, 25 A, 2 pôles, 30 mA, 2 UM	70	4
<b>5SM1 314-6</b>	Interrup. diff., Type A, 40 A, 2 pôles, 30 mA, 2 UM	55	<b>5SM3 314-6</b>	Interrup. diff., Type A, 40 A, 2 pôles, 30 mA, 2 UM	70	4
<b>5SM1 316-6</b>	Interrup. diff., Type A, 63 A, 2 pôles, 30 mA, 2,5 UM	55	<b>5SM3 316-6</b>	Interrup. diff., Type A, 63 A, 2 pôles, 30 mA, 2,5 UM	70	4
<b>5SM1 317-6</b>	Interrup. diff., Type A, 80 A, 2 pôles, 30 mA, 2,5 UM	55	<b>5SM3 317-6</b>	Interrup. diff., Type A, 80 A, 2 pôles, 30 mA, 2,5 UM	70	4
<b>5SM1 342-6</b>	Interrup. diff., Type A, 25 A, 4 pôles, 30 mA, 4 UM	55	<b>5SM3 342-6</b>	Interrup. diff., Type A, 25 A, 4 pôles, 30 mA, 4 UM	70	4
<b>5SM1 342-6KK01</b>	Interrup. différentiel, Type A, 25 A, 4 pôles, 30 mA, 4 UM	55	<b>5SM3 342-6KK01</b>	Interrup. différentiel, Type A, 25 A, 4 pôles, 30 mA, 4 UM	70	4
<b>5SM1 342-6KK03</b>	Interrup. différentiel, Type A, 25 A, 4 pôles, 30 mA, 50... 400 Hz	55	<b>5SM3 342-6KK03</b>	Interrup. différentiel, Type A, 25 A, 4 pôles, 30 mA, 4 UM, 50 ... 400 Hz	70	4
<b>5SM1 344-6</b>	Interrup. diff., Type A, 40 A, 4 pôles, 30 mA, 4 UM	55	<b>5SM3 344-6</b>	Interrup. diff., Type A, 40 A, 4 pôles, 30 mA, 4 UM	70	4
<b>5SM1 344-6KK01</b>	Interrup. différentiel, Type A, 40 A, 4 pôles, 30 mA, 4 UM	55	<b>5SM3 344-6KK01</b>	Interrup. différentiel, Type A, 40 A, 4 pôles, 30 mA, 4 UM	70	4
<b>5SM1 344-6KK03</b>	Interrup. différentiel, Type A, 40 A, 4 pôles, 30 mA, 50... 400 Hz	55	<b>5SM3 344-6KK03</b>	Interrup. différentiel, Type A, 40 A, 4 pôles, 30 mA, 4 UM, 50 ... 400 Hz	70	4
<b>5SM1 346-6</b>	Interrup. diff., Type A, 63 A, 4 pôles, 30 mA, 4 UM	55	<b>5SM3 346-6</b>	Interrup. diff., Type A, 63 A, 4 pôles, 30 mA, 4 UM	70	4
<b>5SM1 347-6</b>	Interrup. diff., Type A, 80 A, 4 pôles, 30 mA, 4 UM	55	<b>5SM3 347-6</b>	Interrup. diff., Type A, 80 A, 4 pôles, 30 mA, 4 UM	70	4
<b>5SM1 352-6</b>	Inter. diff., Type A, 25 A, 4 pôles, 30 mA, 500 V, 4 UM	55	<b>5SM3 352-6</b>	Inter. diff., Type A, 25 A, 4 pôles, 30 mA, 500 V, 4 UM	70	4
<b>5SM1 354-6</b>	Interrup. diff., Type A, 40 A, 4 pôles, 30 mA, 500 V, 4 UM	55	<b>5SM3 354-6</b>	Interrup. diff., Type A, 40 A, 4 pôles, 30 mA, 500 V, 4 UM	70	4
<b>5SM1 356-6</b>	Interrup. diff., Type A, 63 A, 4 pôles, 30 mA, 500 V, 4 UM	55	<b>5SM3 356-6</b>	Interrup. diff., Type A, 63 A, 4 pôles, 30 mA, 500 V, 4 UM	70	4
<b>5SM1 412-6</b>	Interrup. diff., Type A, 25 A, 2 pôles, 0,1 A, 2 UM	55	<b>5SM3 412-6</b>	Interrup. diff., Type A, 25 A, 2 pôles, 0,1 A, 2 UM	70	4
<b>5SM1 414-6</b>	Interrup. diff., Type A, 40 A, 2 pôles, 0,1 A, 2 UM	55	<b>5SM3 414-6</b>	Interrup. diff., Type A, 40 A, 2 pôles, 0,1 A, 2 UM	70	4
<b>5SM1 416-6</b>	Interrup. diff., Type A, 63 A, 2 pôles, 0,1 A, 2,5 UM	55	<b>5SM3 416-6</b>	Interrup. diff., Type A, 63 A, 2 pôles, 0,1 A, 2,5 UM	70	4
<b>5SM1 417-6</b>	Interrup. diff., Type A, 80 A, 2 pôles, 0,1 A, 2,5 UM	55	<b>5SM3 417-6</b>	Interrup. diff., Type A, 80 A, 2 pôles, 0,1 A, 2,5 UM	70	4
<b>5SM1 444-6</b>	Interrup. diff., Type A, 40 A, 4 pôles, 0,1 A, 4 UM	55	<b>5SM3 444-6</b>	Interrup. diff., Type A, 40 A, 4 pôles, 0,1 A, 4 UM	70	4
<b>5SM1 444-8</b>	Interrup. différentiel, Type A, 40 A, 4 pôles, 0,1 A, 4 UM, sél.	55	<b>5SM3 444-8</b>	Interrup. différentiel, Type A, 40 A, 4 pôles, 0,1 A, 4 UM, sél.	70	4
<b>5SM1 446-6</b>	Interrup. diff., Type A, 63 A, 4 pôles, 0,1 A, 4 UM	55	<b>5SM3 446-6</b>	Interrup. diff., Type A, 63 A, 4 pôles, 0,1 A, 4 UM	70	4
<b>5SM1 446-6KK01</b>	Interrup. différentiel, Type A, 63 A, 4 pôles, 0,1 A, 4 UM	55	<b>5SM3 446-6KK01</b>	Interrup. différentiel, Type A, 63 A, 4 pôles, 0,1 A, 4 UM	70	4
<b>5SM1 612-6</b>	Interrup. diff., Type A, 25 A, 2 pôles, 0,3 A, 2 UM	55	<b>5SM3 612-6</b>	Interrup. diff., Type A, 25 A, 2 pôles, 0,3 A, 2 UM	70	4
<b>5SM1 614-6</b>	Interrup. diff., Type A, 40 A, 2 pôles, 0,3 A, 2 UM	55	<b>5SM3 614-6</b>	Interrup. diff., Type A, 40 A, 2 pôles, 0,3 A, 2 UM	70	4
<b>5SM1 616-6</b>	Interrup. diff., Type A, 63 A, 2 pôles, 0,3 A, 2,5 UM	55	<b>5SM3 616-6</b>	Interrup. diff., Type A, 63 A, 2 pôles, 0,3 A, 2,5 UM	70	4
<b>5SM1 616-8</b>	Interrup. différentiel, Type A, 63 A, 2 pôles, 0,3 A, 2,5 UM, sél.	55	<b>5SM3 616-8</b>	Interrup. différentiel, Type A, 63 A, 2 pôles, 0,3 A, 2,5 UM, sél.	70	4
<b>5SM1 617-6</b>	Interrup. diff., Type A, 80 A, 2 pôles, 0,3 A, 2,5 UM	55	<b>5SM3 617-6</b>	Interrup. diff., Type A, 80 A, 2 pôles, 0,3 A, 2,5 UM	70	4
<b>5SM1 642-6</b>	Interrup. diff., Type A, 25 A, 4 pôles, 0,3 A, 4 UM	55	<b>5SM3 642-6</b>	Interrup. diff., Type A, 25 A, 4 pôles, 0,3 A, 4 UM	70	4
<b>5SM1 644-6</b>	Interrup. diff., Type A, 40 A, 4 pôles, 0,3 A, 4 UM	55	<b>5SM3 644-6</b>	Interrup. diff., Type A, 40 A, 4 pôles, 0,3 A, 4 UM	70	4
<b>5SM1 644-8</b>	Interrup. différentiel, Type A, 40 A, 4 pôles, 0,3 A, 4 UM, sél.	55	<b>5SM3 644-8</b>	Interrup. différentiel, Type A, 40 A, 4 pôles, 0,3 A, 4 UM, sél.	70	4
<b>5SM1 646-6</b>	Interrup. différentiel, Type A, 63 A, 4 pôles, 0,3 A, 4 UM	55	<b>5SM3 646-6</b>	Interrup. différentiel, Type A, 63 A, 4 pôles, 0,3 A, 4 UM	70	4
<b>5SM1 646-8</b>	Inter. diff., Type A, 63 A, 4 pôles, 0,3 A, 4 UM, sél.	55	<b>5SM3 646-8</b>	Inter. diff., Type A, 63 A, 4 pôles, 0,3 A, 4 UM, sél.	70	4
<b>5SM1 647-6</b>	Interrup. différentiel, Type A, 80 A, 4 pôles, 0,3 A, 4 UM	55	<b>5SM3 647-6</b>	Interrup. différentiel, Type A, 80 A, 4 pôles, 0,3 A, 4 UM	70	4
<b>5SM1 652-6</b>	Interrup. différentiel, Type A, 25 A, 4 pôles, 0,3 A, 500 V, 4 UM	55	<b>5SM3 652-6</b>	Interrup. différentiel, Type A, 25 A, 4 pôles, 0,3 A, 500 V, 4 UM	70	4

# Liste de conversion

## Produits transitoires

### Aperçu

Type	Appareil	Prof. de montage mm	Type	Appareil de remplacement	Prof. de montage mm	Châpitre
<b>5SM1 654-6</b>	Interrup. différentiel, Type A, 40 A, 4 pôles, 0,3 A, 500 V, 4 UM	55	<b>5SM3 654-6</b>	Interrup. différentiel, Type A, 40 A, 4 pôles, 0,3 A, 500 V, 4 UM	70	4
<b>5SM1 656-6</b>	Interrup. différentiel, Type A, 63 A, 4 pôles, 0,3 A, 500 V, 4 UM	55	<b>5SM3 656-6</b>	Interrup. différentiel, Type A, 63 A, 4 pôles, 0,3 A, 500 V, 4 UM	70	4
<b>5SM1 742-6</b>	Interrup. diff., Type A, 25 A, 4 pôles, 0,5 A, 4 UM	55	<b>5SM3 742-6</b>	Interrup. diff., Type A, 25 A, 4 pôles, 0,5 A, 4 UM	70	4
<b>5SM1 744-6</b>	Interrup. diff., Type A, 40 A, 4 pôles, 0,5 A, 4 UM	55	<b>5SM3 744-6</b>	Interrup. diff., Type A, 40 A, 4 pôles, 0,5 A, 4 UM	70	4
<b>5SM1 746-6</b>	Interrup. diff., Type A, 63 A, 4 pôles, 0,5 A, 4 UM	55	<b>5SM3 746-6</b>	Interrup. diff., Type A, 63 A, 4 pôles, 0,5 A, 4 UM	70	4
<b>5SM1 846-8</b>	Interrup. différentiel, Type A, 63 A, 4 pôles, 1,0 A, 4 UM, sél.	55	<b>5SM3 846-8</b>	Interrup. différentiel, Type A, 63 A, 4 pôles, 1,0 A, 4 UM, sél.	70	4
<b>5SX2 101-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 1 A	55	<b>5SY6 101-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 1 A	70	3
<b>5SX2 102-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 2 A	55	<b>5SY6 102-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 2 A	70	3
<b>5SX2 103-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 3 A	55	<b>5SY6 103-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 3 A	70	3
<b>5SX2 104-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 4 A	55	<b>5SY6 104-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 4 A	70	3
<b>5SX2 105-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 0,5 A	55	<b>5SY6 105-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 0,5 A	70	3
<b>5SX2 106-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. B, 6 A	55	<b>5SJ6 106-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. B, 6 A, sans comp. suppl.	70	3
<b>5SX2 106-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 6 A	55	<b>5SY6 106-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 6 A	70	3
<b>5SX2 108-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 8 A	55	<b>5SY6 108-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 8 A	70	3
<b>5SX2 110-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. B, 10 A	55	<b>5SJ6 110-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. B, 10 A, sans comp. suppl.	70	3
<b>5SX2 110-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 10 A	55	<b>5SY6 110-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 10 A	70	3
<b>5SX2 113-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. B, 13 A	55	<b>5SY6 113-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. B, 13 A	70	3
<b>5SX2 113-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 13 A	55	<b>5SY6 113-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 13 A	70	3
<b>5SX2 114-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 0,3 A	55	<b>5SY6 114-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 0,3 A	70	3
<b>5SX2 115-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 1,6 A	55	<b>5SY6 115-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 1,6 A	70	3
<b>5SX2 116-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. B, 16 A	55	<b>5SJ6 116-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. B, 16 A, sans comp. suppl.	70	3
<b>5SX2 116-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 16 A	55	<b>5SY6 116-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 16 A	70	3
<b>5SX2 120-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. B, 20 A	55	<b>5SJ6 120-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. B, 20 A, sans comp. suppl.	70	3
<b>5SX2 120-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 20 A	55	<b>5SY6 120-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 20 A	70	3
<b>5SX2 125-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. B, 25 A	55	<b>5SJ6 125-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. B, 25 A, sans comp. suppl.	70	3
<b>5SX2 125-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 25 A	55	<b>5SY6 125-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 25 A	70	3
<b>5SX2 132-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. B, 32 A	55	<b>5SJ6 132-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. B, 32 A, sans comp. suppl.	70	3
<b>5SX2 132-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 32 A	55	<b>5SY6 132-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 32 A	70	3
<b>5SX2 140-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. B, 40 A	55	<b>5SY6140-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. B, 40 A	70	3
<b>5SX2 140-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 40 A	55	<b>5SY6 140-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 40 A	70	3
<b>5SX2 150-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. B, 50 A	55	<b>5SY6 150-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. B, 50 A	70	3
<b>5SX2 150-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 50 A	55	<b>5SY6 150-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 50 A	70	3
<b>5SX2 163-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. B, 63 A	55	<b>5SY6 163-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. B, 63 A	70	3
<b>5SX2 163-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 63 A	55	<b>5SY6 163-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 1 pôle, Caract. C, 63 A	70	3
<b>5SX2 201-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. C, 1 A	55	<b>5SY6 201-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. C, 1 A	70	3
<b>5SX2 202-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. C, 2 A	55	<b>5SY6 202-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. C, 2 A	70	3
<b>5SX2 203-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. C, 3 A	55	<b>5SY6 203-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. C, 3 A	70	3
<b>5SX2 204-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. C, 4 A	55	<b>5SY6 204-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. C, 4 A	70	3
<b>5SX2 205-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. C, 0,5 A	55	<b>5SY6 205-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. C, 0,5 A	70	3
<b>5SX2 206-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. B, 6 A	55	<b>5SY6 206-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. B, 6 A	70	3
<b>5SX2 206-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. C, 6 A	55	<b>5SY6 206-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. C, 6 A	70	3
<b>5SX2 208-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. C, 8 A	55	<b>5SY6 208-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. C, 8 A	70	3
<b>5SX2 210-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. B, 10 A	55	<b>5SY6 210-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. B, 10 A	70	3
<b>5SX2 210-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. C, 10 A	55	<b>5SY6 210-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. C, 10 A	70	3
<b>5SX2 213-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. B, 13 A	55	<b>5SY6 213-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. B, 13 A	70	3
<b>5SX2 213-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. C, 13 A	55	<b>5SY6 213-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. C, 13 A	70	3
<b>5SX2 215-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. C, 1,6 A	55	<b>5SY6 215-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. C, 1,6 A	70	3
<b>5SX2 216-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. B, 16 A	55	<b>5SY6 216-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. B, 16 A	70	3
<b>5SX2 216-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. C, 16 A	55	<b>5SY6 216-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. C, 16 A	70	3
<b>5SX2 220-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. B, 20 A	55	<b>5SY6 220-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. B, 20 A	70	3
<b>5SX2 220-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. C, 20 A	55	<b>5SY6 220-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. C, 20 A	70	3
<b>5SX2 225-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. B, 25 A	55	<b>5SY6 225-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. B, 25 A	70	3
<b>5SX2 225-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. C, 25 A	55	<b>5SY6 225-7</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. C, 25 A	70	3
<b>5SX2 232-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. B, 32 A	55	<b>5SY6 232-6</b>	Disj. modulaire, 6 kA, 2 pôles, Caract. B, 32 A	70	3







# Liste de conversion

## Produits transitoires

### Aperçu

Type	Appareil	Prof. de montage mm	Type	Appareil de remplacement	Prof. de montage mm	Cha- pitre
<b>5SX4 540-7</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 1 pôle + N, Caract. C, 40 A	55	<b>5SY4 540-7</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 1 pôle + N, Caract. C, 40 A	70	3
<b>5SX4 550-6</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 1 pôle + N, Caract. B, 50 A	55	<b>5SY4 550-6</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 1 pôle + N, Caract. B, 50 A	70	3
<b>5SX4 550-7</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 1 pôle + N, Caract. C, 50 A	55	<b>5SY4 550-7</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 1 pôle + N, Caract. C, 50 A	70	3
<b>5SX4 606-7</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. C, 6 A	55	<b>5SY4 606-7</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. C, 6 A	70	3
<b>5SX4 610-6</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. B, 10 A	55	<b>5SY4 610-6</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. B, 10 A	70	3
<b>5SX4 610-7</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. C, 10 A	55	<b>5SY4 610-7</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. C, 10 A	70	3
<b>5SX4 613-6</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. B, 13 A	55	<b>5SY4 613-6</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. B, 13 A	70	3
<b>5SX4 613-7</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. C, 13 A	55	<b>5SY4 613-7</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. C, 13 A	70	3
<b>5SX4 616-6</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. B, 16 A	55	<b>5SY4 616-6</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. B, 16 A	70	3
<b>5SX4 616-7</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. C, 16 A	55	<b>5SY4 616-7</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. C, 16 A	70	3
<b>5SX4 620-6</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. B, 20 A	55	<b>5SY4 620-6</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. B, 20 A	70	3
<b>5SX4 620-7</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. C, 20 A	55	<b>5SY4 620-7</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. C, 20 A	70	3
<b>5SX4 625-6</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. B, 25 A	55	<b>5SY4 625-6</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. B, 25 A	70	3
<b>5SX4 625-7</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. C, 25 A	55	<b>5SY4 625-7</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. C, 25 A	70	3
<b>5SX4 632-6</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. B, 32 A	55	<b>5SY4 632-6</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. B, 32 A	70	3
<b>5SX4 632-7</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. C, 32 A	55	<b>5SY4 632-7</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. C, 32 A	70	3
<b>5SX4 640-6</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. B, 40 A	55	<b>5SY4 640-6</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. B, 40 A	70	3
<b>5SX4 640-7</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. C, 40 A	55	<b>5SY4 640-7</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. C, 40 A	70	3
<b>5SX4 650-6</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. B, 50 A	55	<b>5SY4 650-6</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. B, 50 A	70	3
<b>5SX4 650-7</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. C, 50 A	55	<b>5SY4 650-7</b>	Disj. modulaire, 10 kA, 3 pôles + N, Caract. C, 50 A	70	3
<b>5SZ3 426-0KG00</b>	Interrup. différentiel, tous courants, Type B, 25 A, 4 pôles, 30 mA, 8 UM	55	<b>5SM3 342-4</b>	Interrup. différentiel, SIQUENCE, tous courants, Type B, 25 A, 4 pôles, 30 mA, 4 UM	70	4
<b>5SZ3 446-0KG00</b>	Interrup. différentiel, tous courants, Type B, 40 A, 4 pôles, 30 mA, 8 UM	55	<b>5SM3 344-4</b>	Interrup. différentiel, SIQUENCE, tous courants, Type B, 40 A, 4 pôles, 30 mA, 4 UM	70	4
<b>5SZ3 466-0KG00</b>	Interrup. différentiel, tous courants, Type B, 63 A, 4 pôles, 30 mA, 8 UM	55	<b>5SM3 346-4</b>	Interrup. différentiel, SIQUENCE, tous courants, Type B, 63 A, 4 pôles, 30 mA, 4 UM	70	4
<b>5SZ3 466-0KG05</b>	Interrup. différentiel, tous courants, Type B, 63 A, 4 pôles, 30 mA, 8 UM, appl. médicales	55	<b>5SM3 346-4</b>	Interrup. différentiel, SIQUENCE, tous courants, Type B, 63 A, 4 pôles, 30 mA, 4 UM	70	4
<b>5SZ3 466-0KG30</b>	Interrup. différentiel, tous courants, Type B, 63 A, 4 pôles, 30 mA, 8,5 UM, HS	55	<b>5SM3 346-4 + 5SW3 300</b>	Interrup. différentiel, SIQUENCE, tous courants, Type B, 63 A, 4 pôles, 30 mA, 4 UM + HS	70	4
<b>5SZ3 466-0KG35</b>	Interrup. différentiel, tous courants, Type B, 63 A, 4 pôles, 30 mA, 8 UM, appl. médicales, HS	55	<b>5SM3 346-4 + 5SW3 300</b>	Interrup. différentiel, SIQUENCE, tous courants, Type B, 63 A, 4 pôles, 30 mA, 4 UM + HS	70	4
<b>5SZ6 426-0KG00</b>	Interrup. différentiel, tous courants, Type B, 25 A, 4 pôles, 300 mA, 8 UM	55	<b>5SM3 642-4</b>	Interrup. différentiel, SIQUENCE, tous courants, Type B, 25 A, 4 pôles, 300 mA, 4 UM	70	4
<b>5SZ6 446-0KG00</b>	Interrup. différentiel, tous courants, Type B, 40 A, 4 pôles, 300 mA, 8 UM	55	<b>5SM3 644-4</b>	Interrup. différentiel, SIQUENCE, tous courants, Type B, 40 A, 4 pôles, 300 mA, 4 UM	70	4
<b>5SZ6 466-0KG00</b>	Interrup. différentiel, tous courants, Type B, 63 A, 4 pôles, 300 mA, 8 UM	55	<b>5SM3 646-4</b>	Interrup. différentiel, SIQUENCE, tous courants, Type B, 63 A, 4 pôles, 300 mA, 4 UM	70	4
<b>5SZ6 466-0KG05</b>	Interrup. différentiel, tous courants, Type B, 63 A, 4 pôles, 300 mA, 8 UM, appl. médicales	55	<b>5SM3 646-4</b>	Interrup. différentiel, SIQUENCE, tous courants, Type B, 63 A, 4 pôles, 300 mA, 4 UM	70	4
<b>5SZ6 466-0KG30</b>	Interrup. différentiel, tous courants, Type B, 63 A, 4 pôles, 300 mA, 8,5 UM, HS	55	<b>5SM3 646-4 + 5SW3 300</b>	Interrup. différentiel, SIQUENCE, tous courants, Type B, 63 A, 4 pôles, 300 mA, 4 UM + HS	70	4
<b>5SZ6 466-0KG35</b>	Interrup. différentiel, tous courants, Type B, 63 A, 4 pôles, 300 mA, 8 UM, appl. médicales, HS	55	<b>5SM3 646-4 + 5SW3 300</b>	Interrup. différentiel, SIQUENCE, tous courants, Type B, 63 A, 4 pôles, 300 mA, 4 UM + HS	70	4
<b>5SZ6 468-0KG00</b>	Interrup. différentiel, tous courants, Type B, 63 A, 4 pôles, 300 mA, 8 UM, sél.	55	<b>5SM3 646-5</b>	Interrup. différentiel, SIQUENCE, tous courants, Type B, 63 A, 4 pôles, 300 mA, 4 UM, sél.	70	4
<b>5SZ6 468-0KG30</b>	Interrup. différentiel, tous courants, Type B, 63 A, 4 pôles, 300 mA, 8,5 UM, sél.	55	<b>5SM3 646-5 + 5SW3 300</b>	Interrup. différentiel, SIQUENCE, tous courants, Type B, 63 A, 4 pôles, 300 mA, 4 UM, sél. + HS	70	4
<b>5TE4 700</b>	Bouton-poussoir, 16 A, 1NO, 1NF, gris	55	<b>5TE4 800</b>	Bout.-pous., 1NO, 1NF, 1 pous., sans fonct. d'accroch.	70	6
<b>5TE4 701</b>	Bouton-poussoir, 16 A, 1NO, gris, voyant témoin	55	<b>5TE4 821</b>	Bouton-poussoir, 1NO, 1 poussoir, lampe	70	6
<b>5TE4 702</b>	Bouton-poussoir, 16 A, 1NF, gris, voyant témoin	55	<b>5TE4 820</b>	Bouton-poussoir, 1NO, 1NF, 1 poussoir, lampe	70	6
<b>5TE4 703</b>	Bouton-poussoir, 16 A, 1NO, gris, voyant témoin	55	<b>5TE4 822</b>	Bout.-pous., 1NO, 1 pous., lampe, ligne grande long.	70	6
<b>5TE4 704</b>	Bouton-poussoir, 16 A, 1NO, 1NF, rouge	55	<b>5TE4 805</b>	Bouton-poussoir, 16 A, 1NO, 1NF, rouge	70	6
<b>5TE4 705</b>	Bouton-poussoir, 16 A, 1NO, 1NF, vert	55	<b>5TE4 806</b>	Bouton-poussoir, 16 A, 1NO, 1NF, vert	70	6
<b>5TE4 706</b>	Bouton-poussoir, 16 A, 1NO, 1NF, jaune	55	<b>5TE4 807</b>	Bouton-poussoir, 16 A, 1NO, 1NF, jaune	70	6
<b>5TE4 707</b>	Bouton-poussoir, 16 A, 1NO, 1NF, bleu	55	<b>5TE4 808</b>	Bouton-poussoir, 16 A, 1NO, 1NF, bleu	70	6
<b>5TE4 708</b>	Bouton-poussoir, 16 A, 1NO, 1NF, bleu	55	<b>5TE4 808</b>	Bouton-poussoir, 16 A, 1NO, 1NF, bleu	70	6
<b>5TE5 700</b>	Voyant lumineux, lampe sans bonnette	55	<b>5TE5 800</b>	Voyant lumineux, 1 lampe	70	11
<b>5TE5 701</b>	Voyant lumineux, AC 230 V, 2 diodes	55	--	sans remplacement	--	--
<b>5TE5 702</b>	Voy. lumin., lampe sans bonnette, ligne grande long.	55	<b>5TE5 804</b>	Voyant lumin., 1 lampe, pour lignes grandes long.	70	11
<b>5TE6 700</b>	Prise SCHUKO, AC 230 V, 16 A	55	<b>5TE6 800</b>	Prise SCHUKO, sans couvercle, AC 230 V, 16 A	55/70	9
<b>5TE6 710</b>	Prise SCHUKO conf. CEE7, AC 230 V, 16 A	55	<b>5TE6 803</b>	Prise conf. CEE7, avec broche de terre, sans couvercle, AC 230 V, 16 A	55/70	9
<b>5TE6 711</b>	Prise conf. CEE7, sécurité enfants	55	<b>5TE6 803</b>	Prise conf. CEE7, avec broche de terre, sans couvercle, AC 230 V, 16 A	55/70	9



# Liste de conversion

## Produits transitoires

### Aperçu

Type	Appareil	Prof. de montage mm	Type	Appareil de remplacement	Prof. de montage mm	Chapitre
<b>5TE7 101</b>	Contacteur de contrôle, 16 A, 1 pôle, 16 A, ARR	55	<b>5TE8 101</b>	Contacteur de contrôle, 20 A, 1NO, 1 Lampe	70	6
<b>5TE7 105</b>	Contacteur de contrôle, 16 A, 1 pôle, 16 A, ARR	55	<b>5TE8 105</b>	Cont. de contr., 20 A, 1NO, 1 Lampe, lig. grande long.	70	6
<b>5TE7 111</b>	Sectionneur, 16 A, 1 pôle, 16 A, ARR, plombable	55	<b>5TE8 111</b>	Sectionneur, 20 A, 1NO	70	6
<b>5TE7 112</b>	Sectionneur, 16 A, 2 pôles, 16 A, ARR, plombable	55	<b>5TE8 112</b>	Sectionneur, 20 A, 2NO	70	6
<b>5TE7 113</b>	Sectionneur, 16 A, 3 pôles, 16 A, ARR, plombable	55	<b>5TE8 113</b>	Sectionneur, 20 A, 3NO	70	6
<b>5TE7 141</b>	Interrupteur général, 16 A, 1 pôle	55	<b>5TE8 141</b>	Interrupteur général, 20 A, 1 groupe	70	6
<b>5TE7 142</b>	Interrupteur général, 16 A, 2 pôles	55	<b>5TE8 142</b>	Interrupteur général, 20 A, 2 groupes	70	6
<b>5TE7 161</b>	Commutateur inverseur, 16 A, 1 pôle	55	<b>5TE8 151</b>	Commutateur inverseur, 20 A, 1NO, 1NF	70	6
<b>5TE7 162</b>	Commutateur inverseur, 16 A, 2 pôles	55	<b>5TE8 152</b>	Commutateur inverseur, 20 A, 2NO, 2NF	70	6
<b>5TE7 165</b>	Commutateur inverseur, 16 A, 2NO, 2NF	55	<b>5TE8 152</b>	Commutateur inverseur, 20 A, 2NO, 2NF	70	6
<b>5TE7 211</b>	Sectionneur, 32 A, 1 pôle, plombable	55	<b>5TE8 211</b>	Sectionneur, 32 A, 1NO, borne 6 mm <sup>2</sup>	70	6
<b>5TE7 212</b>	Sectionneur, 32 A, 2 pôles, plombable	55	<b>5TE8 212</b>	Sectionneur, 32 A, 1NO, borne 6 mm <sup>2</sup>	70	6
<b>5TE7 213</b>	Sectionneur, 32 A, 3 pôles, plombable	55	<b>5TE8 213</b>	Sectionneur, 32 A, 1NO, borne 6 mm <sup>2</sup>	70	6
<b>5TE7 214</b>	Sectionneur, 32 A, 3 pôles + N, plombable	55	<b>5TE8 214</b>	Sectionneur, 32 A, 3NO + N, borne 6 mm <sup>2</sup>	70	6
<b>5TE7 313</b>	Sectionneur, 25 A, 3 pôles, plombable	55	<b>5TE8 213</b>	Sectionneur, 32 A, 1NO, borne 6 mm <sup>2</sup>	70	6
<b>5TE7 314</b>	Sectionneur, 25 A, 3 pôles + N, plombable	55	<b>5TE8 218</b>	Sectionneur, 32 A, 3NO + N + HS, borne 6 mm <sup>2</sup>	70	6
<b>5TE7 411</b>	Sectionneur, 40 A, 1 pôle, plombable	55	<b>5TE8 411</b>	Sectionneur, 40 A, 1NO	70	6
<b>5TE7 412</b>	Sectionneur, 40 A, 2 pôles, plombable	55	<b>5TE8 412</b>	Sectionneur, 40 A, 2NO	70	6
<b>5TE7 413</b>	Sectionneur, 40 A, 3 pôles, plombable	55	<b>5TE8 413</b>	Sectionneur, 40 A, 3NO	70	6
<b>5TE7 414</b>	Sectionneur, 40 A, 3 pôles + N, plombable	55	<b>5TE8 414</b>	Sectionneur, 40 A, 3NO + N	70	6
<b>5TE7 511</b>	Sectionneur, 63 A, 1 pôle, plombable	55	<b>5TE8 511</b>	Sectionneur, 63 A, 1NO	70	6
<b>5TE7 512</b>	Sectionneur, 63 A, 2 pôles, plombable	55	<b>5TE8 512</b>	Sectionneur, 63 A, 2NO	70	6
<b>5TE7 513</b>	Sectionneur, 63 A, 3 pôles, plombable	55	<b>5TE8 513</b>	Sectionneur, 63 A, 3NO	70	6
<b>5TE7 513-2</b>	Sectionneur, 63 A, 3 pôles, verrouillable	55	--	sans remplacement	--	--
<b>5TE7 514</b>	Sectionneur, 63 A, 3 pôles + N, plombable	55	<b>5TE8 514</b>	Sectionneur, 63 A, 3NO + N	70	6
<b>5TE7 514-2</b>	Sectionneur, 63 A, 3 pôles, verrouillable	55	--	sans remplacement	--	--
<b>5TE7 611</b>	Sectionneur, 80 A, 1 pôle, plombable	55	<b>5TE8 611</b>	Sectionneur, 80 A, 1NO	70	6
<b>5TE7 612</b>	Sectionneur, 80 A, 2 pôles, plombable	55	<b>5TE8 612</b>	Sectionneur, 80 A, 2NO	70	6
<b>5TE7 613</b>	Sectionneur, 80 A, 3 pôles, plombable	55	<b>5TE8 613</b>	Sectionneur, 80 A, 3NO	70	6
<b>5TE7 614</b>	Sectionneur, 80 A, 3 pôles + N, plombable	55	<b>5TE8 614</b>	Sectionneur, 80 A, 3NO + N	70	6
<b>5TE7 711</b>	Sectionneur, 100 A, 1 pôle, plombable	55	<b>5TE8 711</b>	Sectionneur, 100 A, 1NO	70	6
<b>5TE7 712</b>	Sectionneur, 100 A, 2 pôles, plombable	55	<b>5TE8 712</b>	Sectionneur, 100 A, 2NO	70	6
<b>5TE7 713</b>	Sectionneur, 100 A, 3 pôles, plombable	55	<b>5TE8 713</b>	Sectionneur, 100 A, 3NO	70	6
<b>5TE7 714</b>	Sectionneur, 100 A, 3 pôles + N, plombable	55	<b>5TE8 714</b>	Sectionneur, 100 A, 3NO + N	70	6
<b>5TE7 813</b>	Sectionneur, 125 A, 3 pôles, plombable	55	<b>5TE8 813</b>	Sectionneur, 125 A, 3NO	70	6
<b>5TE9 110</b>	Connecteur de phases, 50 mm <sup>2</sup>	55	<b>5TE9 112</b>	Connecteur de phases, 50 mm <sup>2</sup>	70	6
<b>5TE9 111</b>	Connecteur de neutre, 50 mm <sup>2</sup>	55	<b>5TE9 113</b>	Connecteur de neutre, 50 mm <sup>2</sup>	70	6
<b>5TT1 300</b>	Minuterie économie d'énergie, 230 V	55	<b>7LF6 115</b>	Minuterie économie d'énergie, AC 230 V	70	8
<b>5TT1 301</b>	Minuterie d'éclairage, 230 V	55	<b>7LF6 114</b>	Minuterie d'éclairage, AC 230 V	70	8
<b>5TT1 310</b>	Minuterie 230 V, raccord. 3 fils phase chargée	55	<b>5TT1 310-1</b>	Minuterie 230 V, raccord. 3 fils phase chargée	55	12
<b>5TT1 310</b>	Minuterie 230 V, raccord. 3 fils phase chargée	55	<b>7LF6 110</b>	Minut. 230 V, 2000 W, raccord. 3 fils phase charg.	70	8
<b>5TT1 311</b>	Minuterie 230 V, raccord. 3/4 fils, cde par phase/N	55	<b>5TT1 311-1</b>	Minuterie 230 V, raccord. 3/4 fils, cde par phase/N	55	12
<b>5TT1 311</b>	Minuterie 230 V, raccord. 3/4 fils, cde par phase/N	55	<b>7LF6 111</b>	Minut. 230 V, 2000 W, racc. 3/4 fils phase/N charg.	70	8
<b>5TT1 312</b>	Temporisateur, 230 V, pour ventilateur	55	<b>7LF6 112</b>	Temporisateur, AC 230 V, pour ventilateur	70	8
<b>5TT1 313</b>	Minut. 230 V, raccord. 3/4 fils, avertis. de coupure	55	<b>5TT1 313-1</b>	Minut. 230 V, raccord. 3/4 fils, avertis. de coupure	55	12
<b>5TT1 313</b>	Minut. 230 V, raccord. 3/4 fils, avertis. de coupure	55	<b>7LF6 113</b>	Minuterie, AC 230 V, disp. avertissement	70	8
<b>5TT3 045</b>	Relais de commutation, AC 230 V, 16 A, 1NO	55	--	disponibles à long terme	--	--
<b>5TT3 080</b>	Relais de commutation, plombable	55	--	sans modification	--	--
<b>5TT3 180</b>	Minuterie multifonction, 24 ... 230 V	55	<b>5TT3 185</b>	Minuterie multifonction, 12 ... 230 V	70	8
<b>5TT3 304</b>	Interrupteur crépusculaire, 500 lux, 1 canal	55	<b>7LQ2 100</b>	Interrupteur crépusculaire, 500 lux, 1 canal, 230 V	70	11
<b>5TT3 305</b>	Interrupteur crépusculaire, 500 lux, 2 canaux	55	<b>7LQ2 101</b>	Interrupt. crépusculaire, 500 lux, 2 canaux, 230 V	70	11
<b>5TT3 306</b>	Interrupteur crépusculaire, 500 lux, 1 canal	55	<b>7LQ2 100</b>	Interrupteur crépusculaire, 500 lux, 1 canal, 230 V	70	11
<b>5TT3 420</b>	Indicateur de phases, AC 230 V	55	<b>5TE5 802</b>	Indicateur de phases, 3 lampes	70	11
<b>5TT3 422</b>	Indicateur de sens de courant, AC 230 V	55	<b>5TT3 423</b>	Contrôleur de sens de courant, 230 V, 4 A	70	11
<b>5TT3 450</b>	Avertisseur sonore, 230 V	55	--	sans remplacement	--	--
<b>5TT3 451</b>	Avertisseur sonore, 24 V	55	--	sans remplacement	--	--
<b>5TT3 452</b>	Avertisseur sonore, 230 V, réglable	55	--	sans remplacement	--	--
<b>5TT3 453</b>	Avertisseur sonore, 24 V, réglable	55	--	sans remplacement	--	--
<b>5TT3 600</b>	Thermostat, MARCHE/ARRET/Gel	55	--	sans remplacement	--	--
<b>5TT3 601</b>	Thermostat, Été/ARRET/Hiver	55	--	sans remplacement	--	--

# Liste de conversion

## Produits transitoires

### Aperçu

Type	Appareil	Prof. de montage mm	Type	Appareil de remplacement	Prof. de montage mm	Cha- pitre
5TT3 602	Thermostat, Été/Hiver	55	--	sans remplacement	--	--
5TT3 608	Afficheur de température, pour 5TT3 602	55	--	sans remplacement	--	--
5TT3 610	Thermostats, -30 ... +30 °C	55	<b>7LQ2 001</b>	Thermostats, -30 ... +30 °C, KTY	70	11
5TT3 611	Thermostats, -20 ... +40 °C	55	<b>7LQ2 001</b>	Thermostats, -30 ... +30 °C, KTY	70	11
5TT3 612	Thermostats, 0 ... +60 °C	55	<b>7LQ2 002</b>	Thermostats, 0 ... +60 °C, KTY	70	11
5TT3 613	Thermostats, +40 ... +100 °C	55	<b>7LQ2 003</b>	Thermostats, +40 ... +100 °C, KTY	70	11
5TT3 701	Contacteur Insta, 230 V, 24 A, 4NO	70	<b>5TT5 730-0</b>	Contacteur Insta, AC/DC 230 V, 24 A, 4NO	70	7
5TT3 702	Contacteur Insta, 230 V, 24 A, 3NO, 1NF	70	<b>5TT5 731-0</b>	Contacteur Insta, AC/DC 230 V, 24 A, 3NO, 1NF	70	7
5TT3 703	Contacteur Insta, 230 V, 24 A, 2NO, 2NF	70	<b>5TT5 732-0</b>	Contacteur Insta, AC/DC 230 V, 24 A, 2NO, 2NF	70	7
5TT3 704	Contacteur Insta, 230 V, 24 A, 4NO	70	<b>5TT5 733-0</b>	Contacteur Insta, AC/DC 230 V, 24 A, 4NF	70	7
5TT3 706	Contacteur Insta, 230 V, 40 A, 4NO	70	<b>5TT5 740-0</b>	Contacteur Insta, AC/DC 230 V, 40 A, 4NO	70	7
5TT3 707	Contacteur Insta, 230 V, 63 A, 4NO	70	<b>5TT5 750-0</b>	Contacteur Insta, AC/DC 230 V, 63 A, 4NO	70	7
5TT3 711	Contacteur Insta, 24 V, 24 A, 4NO	70	<b>5TT5 730-2</b>	Contacteur Insta, AC/DC 24 V, 24 A, 4NO	70	7
5TT3 712	Contacteur Insta, 24 V, 24 A, 3NO, 1NF	70	<b>5TT5 731-2</b>	Contacteur Insta, AC/DC 24 V, 24 A, 3NO, 1NF	70	7
5TT3 713	Contacteur Insta, 24 V, 24 A, 2NO, 2NF	70	<b>5TT5 732-2</b>	Contacteur Insta, AC/DC 24 V, 24 A, 2NO, 2NF	70	7
5TT3 714	Contacteur Insta, 24 V, 24 A, 4NO	70	<b>5TT5 733-2</b>	Contacteur Insta, AC/DC 24 V, 24 A, 4NF	70	7
5TT3 716	Contacteur Insta, 24 V, 40 A, 4NO	70	<b>5TT5 740-2</b>	Contacteur Insta, AC/DC 24 V, 40 A, 4NO	70	7
5TT3 717	Contacteur Insta, 24 V, 63 A, 4NO	70	<b>5TT5 750-2</b>	Contacteur Insta, AC/DC 24 V, 63 A, 4NO	70	7
5TT3 721	Contacteur Insta, 230 V, 40 A, 3NO, 1NF	70	<b>5TT5 741-0</b>	Contacteur Insta, AC/DC 230 V, 40 A, 3NO, 1NF	70	7
5TT3 722	Contacteur Insta, 230 V, 40 A, 2NO, 2NF	70	<b>5TT5 742-0</b>	Contacteur Insta, AC/DC 230 V, 40 A, 2NO, 2NF	70	7
5TT3 723	Contacteur Insta, 230 V, 40 A, 4NO	70	--	sans remplacement	--	--
5TT3 724	Contacteur Insta, 230 V, 63 A, 3NO, 1NF	70	<b>5TT5 751-0</b>	Contacteur Insta, AC/DC 230 V, 63 A, 3NO, 1NF	70	7
5TT3 725	Contacteur Insta, 230 V, 63 A, 2NO, 2NF	70	<b>5TT5 752-0</b>	Contacteur Insta, AC/DC 230 V, 63 A, 2NO, 2NF	70	7
5TT3 726	Contacteur Insta, 230 V, 63 A, 4NO	70	--	sans remplacement	--	--
5TT3 731	Contacteur Insta, 115 V, 24 A, 4NO	70	<b>5TT5 730-1</b>	Contacteur Insta, AC/DC 115 V, 24 A, 4NO	70	7
5TT3 735	Contacteur Insta, 230 V, 21 A, 4NO	70	--	sans remplacement	--	--
5TT3 741	Contacteur Insta, 24 V, 40 A, 3NO, 1NF	70	<b>5TT5 741-2</b>	Contacteur Insta, AC/DC 24 V, 40 A, 3NO, 1NF	70	7
5TT3 742	Contacteur Insta, 24 V, 40 A, 2NO, 2NF	70	<b>5TT5 742-2</b>	Contacteur Insta, AC/DC 24 V, 40 A, 2NO, 2NF	70	7
5TT3 743	Contacteur Insta, 24 V, 40 A, 4NO	70	--	sans remplacement	--	--
5TT3 744	Contacteur Insta, 24 V, 63 A, 3NO, 1NF	70	<b>5TT5 751-2</b>	Contacteur Insta, AC/DC 24 V, 63 A, 3NO, 1NF	70	7
5TT3 745	Contacteur Insta, 24 V, 63 A, 2NO, 2NF	70	<b>5TT5 752-2</b>	Contacteur Insta, AC/DC 24 V, 63 A, 2NO, 2NF	70	7
5TT3 746	Contacteur Insta, 24 V, 63 A, 4NO	70	--	sans remplacement	--	--
5TT3 761	Contacteur Insta, 230 V, 20 A, 2NO	70	<b>5TT5 700-0</b>	Contacteur Insta, AC 230 V, 20 A, 2NO	70	7
5TT3 762	Contacteur Insta, 230 V, 20 A, 1NO, 1NF	70	<b>5TT5 701-0</b>	Contacteur Insta, AC 230 V, 20 A, 1NO, 1NF	70	7
5TT3 763	Contacteur Insta, 230 V, 20 A, 2NF	70	<b>5TT5 702-0</b>	Contacteur Insta, AC 230 V, 20 A, 2NF	70	7
5TT3 764	Contacteur Insta, 230 V, 25 A, 1NO	70	--	sans remplacement	--	--
5TT3 765	Contacteur Insta, 230 V, 25 A, 1NF	70	--	sans remplacement	--	--
5TT3 771	Contacteur Insta, 24 V, 20 A, 2NO	70	<b>5TT5 700-2</b>	Contacteur Insta, AC 24 V, 20 A, 2NO	70	7
5TT3 772	Contacteur Insta, 24 V, 20 A, 1NO, 1NF	70	<b>5TT5 701-2</b>	Contacteur Insta, AC 24 V, 20 A, 1NO, 1NF	70	7
5TT3 773	Contacteur Insta, 24 V, 20 A, 2NF	70	<b>5TT5 702-2</b>	Contacteur Insta, AC 24 V, 20 A, 2NF	70	7
5TT3 774	Contacteur Insta, 24 V, 25 A, 1NO	70	--	sans remplacement	--	--
5TT3 775	Contacteur Insta, 24 V, 25 A, 1NF	70	--	sans remplacement	--	--
5TT3 791	Bloc de contacts auxiliaires, 230 V, 6 A, 2NO	70	--	sans remplacement	--	--
5TT3 792	Bloc contacts aux., 230 V, 6 A, 1NO, 1NF	70	--	sans remplacement	--	--
5TT3 794	Bloc de contacts auxiliaires, 48 V, 1 A, 1Inv.	70	--	sans remplacement	--	--
5TT3 801	Contacteur, 230 V, 24 A, 4NO	55	<b>5TT5 730-0</b>	Contacteur Insta, AC/DC 230 V, 24 A, 4NO	70	7
5TT3 802	Contacteur, 230 V, 24 A, 3NO, 1NF	55	<b>5TT5 731-0</b>	Contacteur Insta, AC/DC 230 V, 24 A, 3NO, 1NF	70	7
5TT3 803	Contacteur, 230 V, 24 A, 2NO, 2NF	55	<b>5TT5 732-0</b>	Contacteur Insta, AC/DC 230 V, 24 A, 2NO, 2NF	70	7
5TT3 804	Contacteur, 230 V, 24 A, 4NO	55	<b>5TT5 733-0</b>	Contacteur Insta, AC/DC 230 V, 24 A, 4NF	70	7
5TT3 806	Contacteur, 230 V, 40 A, 4NO	55	<b>5TT5 740-0</b>	Contacteur Insta, AC/DC 230 V, 40 A, 4NO	70	7
5TT3 807	Contacteur, 230 V, 63 A, 4NO	55	<b>5TT5 750-0</b>	Contacteur Insta, AC/DC 230 V, 63 A, 4NO	70	7
5TT3 811	Contacteur, 24 V, 24 A, 4NO	55	<b>5TT5 730-2</b>	Contacteur Insta, AC/DC 24 V, 24 A, 4NO	70	7
5TT3 812	Contacteur, 24 V, 24 A, 3NO, 1NF	55	<b>5TT5 731-2</b>	Contacteur Insta, AC/DC 24 V, 24 A, 3NO, 1NF	70	7
5TT3 813	Contacteur, 24 V, 24 A, 2NO, 2NF	55	<b>5TT5 732-2</b>	Contacteur Insta, AC/DC 230 V, 24 A, 2NO, 2NF	70	7
5TT3 814	Contacteur, 24 V, 24 A, 4NO	55	<b>5TT5 733-2</b>	Contacteur Insta, AC/DC 24 V, 24 A, 4NF	70	7
5TT3 816	Contacteur, 24 V, 40 A, 4NO	55	<b>5TT5 740-2</b>	Contacteur Insta, AC/DC 24 V, 40 A, 4NO	70	7
5TT3 817	Contacteur, 24 V, 63 A, 4NO	55	<b>5TT5 750-2</b>	Contacteur Insta, AC/DC 24 V, 63 A, 4NO	70	7
5TT3 821	Contacteur, 230 V, 40 A, 3NO, 1NF	55	<b>5TT5 741-0</b>	Contacteur Insta, AC/DC 230 V, 40 A, 3NO, 1NF	70	7
5TT3 822	Contacteur, 230 V, 40 A, 2NO, 2NF	55	<b>5TT5 742-0</b>	Contacteur Insta, AC/DC 230 V, 40 A, 2NO, 2NF	70	7
5TT3 823	Contacteur, 230 V, 40 A, 4NF	55	--	sans remplacement	--	--

## Liste de conversion

## Produits transitoires

## Aperçu

Type	Appareil	Prof. de montage mm	Type	Appareil de remplacement	Prof. de montage mm	Chapitre
5TT3 824	Contacteur, 230 V, 63 A, 3NO, 1NF	55	5TT5 751-0	Contacteur Insta, AC/DC 230 V, 63 A, 3NO, 1NF	70	7
5TT3 825	Contacteur, 230 V, 63 A, 2NO, 2NF	55	5TT5 752-0	Contacteur Insta, AC/DC 230 V, 63 A, 2NO, 2NF	70	7
5TT3 831	Contacteur, 115 V, 24 A, 4NO	55	5TT5 730-1	Contacteur Insta, AC/DC 115 V, 24 A, 4NO	70	7
5TT3 835	Contacteur, 230 V, 21 A, 4NO	55	--	sans remplacement	--	--
5TT3 841	Contacteur, 24 V, 40 A, 3NO, 1NF	55	5TT5 741-2	Contacteur Insta, AC/DC 24 V, 40 A, 3NO, 1NF	70	7
5TT3 842	Contacteur, 24 V, 40 A, 2NO, 2NF	55	5TT5 742-2	Contacteur Insta, AC/DC 24 V, 40 A, 2NO, 2NF	70	7
5TT3 843	Contacteur, 24 V, 40 A, 4NF	55	--	sans remplacement	--	--
5TT3 844	Contacteur, 24 V, 63 A, 3NO, 1NF	55	5TT5 751-2	Contacteur Insta, AC/DC 24 V, 63 A, 3NO, 1NF	70	7
5TT3 845	Contacteur, 24 V, 63 A, 2NO, 2NF	55	5TT5 752-2	Contacteur Insta, AC/DC 24 V, 63 A, 2NO, 2NF	70	7
5TT3 861	Contacteur, 230 V, 20 A, 2NO	55	5TT5 700-0	Contacteur Insta, AC 230 V, 20 A, 2NO	70	7
5TT3 862	Contacteur, 230 V, 20 A, 1NO, 1NF	55	5TT5 701-0	Contacteur Insta, AC 230 V, 20 A, 1NO, 1NF	70	7
5TT3 863	Contacteur, 230 V, 20 A, 2NF	55	5TT5 702-0	Contacteur Insta, AC 230 V, 20 A, 2NF	70	7
5TT3 864	Contacteur, 230 V, 25 A, 1NO	55	--	sans remplacement	--	--
5TT3 865	Contacteur, 230 V, 25 A, 1NF	55	--	sans remplacement	--	--
5TT3 871	Contacteur, 24 V, 20 A, 2NO	55	5TT5 700-2	Contacteur Insta, AC 24 V, 20 A, 2NO	70	7
5TT3 872	Contacteur, 24 V, 20 A, 1NO, 1NF	55	5TT5 701-2	Contacteur Insta, AC 24 V, 20 A, 1NO, 1NF	70	7
5TT3 873	Contacteur, 24 V, 20 A, 2NF	55	5TT5 702-2	Contacteur Insta, AC 24 V, 20 A, 2NF	70	7
5TT3 874	Contacteur, 24 V, 25 A, 1NO	55	--	sans remplacement	--	--
5TT3 875	Contacteur, 24 V, 25 A, 1NF	55	--	sans remplacement	--	--
5TT3 893	Filtres de parasites	55	--	sans remplacement	--	--
5TT3 983	Contacteur, 230 V, 20 A, 4NO	55	--	disponibles à long terme	--	--
5TT3 984	Contacteur, 110 V, 20 A, 4NO	55	--	disponibles à long terme	--	--
5TT3 985	Contacteur, 24 V, 20 A, 4NO	55	--	disponibles à long terme	--	--
5TT3 986	Contacteur, DC 24 V, 20 A, 4NO	55	--	disponibles à long terme	--	--
5TT3 987	Contacteur, 230 V, 20 A, 3NO, 1NF	55	--	disponibles à long terme	--	--
5TT3 988	Contacteur, 110 V, 20 A, 3NO, 1NF	55	--	disponibles à long terme	--	--
5TT3 990	Contacteur, 24 V, 20 A, 3NO, 1NF	55	--	disponibles à long terme	--	--
5TT3 991	Contacteur, DC 24 V, 20 A, 3NO, 1NF	55	--	disponibles à long terme	--	--
5TT5 163	Commutateur télécom. pour stores, 230 V, 2NO	55	--	disponibles à long terme	--	--
5TT5 164	Commutateur télécom. séquentiel, 230 V, 2NO	55	--	disponibles à long terme	--	--
5TT5 166	Commutateur télécom. séquentiel, 12 V, 2NO	55	--	disponibles à long terme	--	--
5TT5 501	Commutateur télécom., AC 12 V, 16 A, ARR, 1 pôle	55	--	disponibles à long terme	--	--
5TT5 502	Commutat. télécom., AC 12 V, 16 A, ARR, 2 pôles	55	--	disponibles à long terme	--	--
5TT5 511	Commutateur télécom., 8 V, 16 A, ARR, 1 pôle	55	--	disponibles à long terme	--	--
5TT5 512	Commutateur télécom., 8 V, 16 A, ARR, 2 pôles	55	--	disponibles à long terme	--	--
5TT5 521	Commutateur télécom., 24 V, 16 A, ARR, 1 pôle	55	--	disponibles à long terme	--	--
5TT5 522	Commutateur télécom., 24 V, 16 A, ARR, 2 pôles	55	--	disponibles à long terme	--	--
5TT5 531	Commutateur télécom., 230 V, 16 A, ARR, 1 pôle	55	--	disponibles à long terme	--	--
5TT5 532	Commutateur télécom., 230 V, 16 A, ARR, 2 pôles	55	--	disponibles à long terme	--	--
5TT6 110	Contrôleur de courant, 230 V, 5 A, pour transform.	55	--	sans remplacement	--	--
7KT1 130	Multimètre avec interface S0, raccord. direct	70	7KT1 310	Multicompteur avec interface S0	70	10
7KT1 131	Multimètre avec interface S0, raccord. via transfo.	70	7KT1 311	Multicompt. avec interface S0, raccord. via transfo.	70	10
7KT1 132	Multimètre avec interface S0, raccord. direct	70	7KT1 310	Multicompteur avec interface S0	70	10
7KT1 133	Multimètre avec interface S0, raccord. via transfo.	70	7KT1 311	Multicompt. avec interface S0, raccord. via transfo.	70	10
7KT1 151	Totalis. racc. 3/4 fils, 63 A, sortie imp. S0, tarif unique	70	7KT1 500	Compteurs, 63 A, kWh, tarif unique	70	10
7KT1 152	Tot. racc. 3/4 fils, 63 A, sortie imp. S0, tarif double	70	7KT1 510	Compteurs, 63 A, kWh, tarif double	70	10
7KT1 154	Tot. racc. 3/4 fils, /5 A, sortie imp. S0, tarif unique	70	7KT1 501	Compteurs, /5 A, kWh, tarif unique	70	10
7KT1 155	Tot. racc. 3/4 fils, /5 A sortie imp. S0, tarif double	70	7KT1 511	Compteurs, /5 A, kWh, tarif double	70	10
7KT1 160	Totalis. raccord. 3/4 fils, 63 A 1 x sortie imp. S0	70	7KT1 502	Compteurs, 63 A, kWh/kvarh, tarif unique	70	10
7KT1 161	Totalis. raccord. 3/4 fils, 63 A 2 x sortie imp. S0	70	7KT1 512	Compteurs, 63 A, kWh/kvarh, tarif double	70	10
7KT1 163	Totalis. raccord. 3/4 fils, /5 A 1 x sortie imp. S0	70	7KT1 503	Compteurs, /5 A, kWh/kvarh, tarif unique	70	10
7KT1 164	Totalis. raccord. 3/4 fils, /5 A 2 x sortie imp. S0	70	7KT1 513	Compteurs, /5 A, kWh/kvarh, tarif double	70	10
7KT5 745	Compteur horaire, DC 12 ... 24V	55	7KT5 801	Compteur horaire mécan., DC 10 ... 27 V	70	10
7KT5 745-0	Compteur horaire, AC 115 V, 50 Hz	55	7KT5 803	Compteur horaire mécan., AC 115 V, 50 Hz	70	10
7KT5 745-1	Compteur horaire, AC 230 V, 50 Hz	55	7KT5 804	Compteur horaire mécan., AC 230 V, 50 Hz	70	10
7KT5 745-2	Compteur horaire, AC 115 V, 60 Hz	55	7KT5 806	Compteur horaire mécan., AC 115 V, 60 Hz	70	10
7KT5 745-3	Compteur horaire, AC 230 V, 60 Hz	55	7KT5 807	Compteur horaire mécan., AC 230 V, 60 Hz	70	10
7KT5 745-4	Compteur horaire, AC 24 V, 50 Hz	55	7KT5 802	Compteur horaire mécan., AC 24 V, 50 Hz	70	10
7KT5 751	Compteur d'impulsions, DC 24 V	55	7KT5 811	Compteur d'impulsions mécan., DC 24 V	70	10
7KT5 752	Compteur d'impulsions, AC 24 V, 50 Hz	55	7KT5 812	Compteur d'impulsions mécan., AC 24 V, 50/60 Hz	70	10

# Liste de conversion

## Produits transitoires

### Aperçu

Type	Appareil	Prof. de montage mm	Type	Appareil de remplacement	Prof. de montage mm	Chapitre
<b>7KT5 753</b>	Compteur d'impulsions, AC 230 V, 50 Hz	55	<b>7KT5 814</b>	Compteur d'impuls. mécan., AC 230 V, 50/60 Hz	70	10
<b>7KT5 761</b>	Compteur horaire 2 x AC 230 V, 50 Hz	55	--	sans remplacement	--	--
<b>7KT5 762</b>	Compteur horaire/d'impulsions, 2 x AC 230 V	55	--	sans remplacement	--	--
<b>7KT5 763</b>	Compteur d'impulsions, 2 x AC 230 V, 50 Hz	55	--	sans remplacement	--	--
<b>7KT5 770</b>	Compteur horaire, DC 12 ... 60 V	55	<b>7KT5 821</b>	Compteur horaire EL, DC 12 ... 150 V, AC 24 ... 240 V, 50/60 Hz	70	10
<b>7KT5 771</b>	Compteur horaire, AC 80 ... 230 V, 50 Hz	55	<b>7KT5 821</b>	Compteur horaire EL, DC 12 ... 150 V, AC 24 ... 240 V, 50/60 Hz	70	10
<b>7KT5 775</b>	Compteur horaire, DC 12 ... 60 V, RAZ	55	<b>7KT5 822</b>	Compt. horaire EL, DC 12 ... 150 V, AC 24 ... 240 V, 50/60 Hz, RAZ EL	70	10
<b>7KT5 776</b>	Compteur horaire, AC 80 ... 230 V, 50 Hz, RAZ	55	<b>7KT5 822</b>	Compt. horaire EL, DC 12 ... 150 V, AC 24 ... 240 V, 50/60 Hz, RAZ EL	70	10
<b>7KT5 780</b>	Compteur d'impulsions, DC 12 ... 60 V	55	<b>7KT5 833</b>	Compt. d'impulsions EL, DC 12 ... 150 V, AC 24 ... 240 V, 50/60 Hz, RAZ EL/mécan.	70	10
<b>7KT5 781</b>	Compteur d'impulsions, AC 80 ... 230 V, 50 Hz	55	<b>7KT5 833</b>	Compt. d'impulsions EL, DC 12 ... 150 V, AC 24 ... 240 V, 50/60 Hz, RAZ EL/mécan.	70	10
<b>7KT5 785</b>	Compteur d'impulsions, DC 12 ... 60 V, RAZ	55	<b>7KT5 833</b>	Compt. d'impulsions EL, DC 12 ... 150 V, AC 24 ... 240 V, 50/60 Hz, RAZ EL/mécan.	70	10
<b>7KT5 786</b>	Compteur d'impulsions, 80 ... 230 V, 50 Hz, RAZ	55	<b>7KT5 833</b>	Compt. d'impulsions EL, DC 12 ... 150 V, AC 24 ... 240 V, 50/60 Hz, RAZ EL/mécan.	70	10
<b>7LF4 101</b>	Interrup. horaire dig., 1 canal, 230 V, 16 A	55	<b>7LF4 401-0</b>	Interrup. horaire dig., Mini, 1 canal, semaine, 230 V	70	8
<b>7LF4 110</b>	Interrup. horaire dig., 1 canal, jour, 230 V, 16 A	55	<b>7LF4 411-0</b>	Interrup. horaire dig., Top, 1 canal, semaine, 230 V	70	8
<b>7LF4 111</b>	Interrup. horaire dig., 1 canal, semaine, 230 V, 16 A	55	<b>7LF4 411-0</b>	Interrup. horaire dig., Top, 1 canal, semaine, 230 V	70	8
<b>7LF4 112</b>	Interrup. horaire dig., 1 canal, semaine, 24 V, 16 A	55	<b>7LF4 421-2</b>	Interrup. horaire dig., Profi, 1 canal, semaine, 24 V	70	8
<b>7LF4 114</b>	Interrup. horaire dig., 1 canal, semaine, 230 V, 16 A	55	<b>7LF4 421-0</b>	Inter. horaire dig., Profi, 1 canal, semaine, 230 V	70	8
<b>7LF4 120</b>	Interrup. horaire dig., 2 canaux, semaine, 230 V,	55	<b>7LF4 412-0</b>	Inter. horaire dig., Top, 2 canaux, semaine, 230 V	70	8
<b>7LF4 121</b>	Interrup. horaire dig., 2 canaux, semaine, 230 V	55	<b>7LF4 422-0</b>	Inter. horaire dig., Profi, 2 canaux, semaine, 230 V	70	8
<b>7LF4 143</b>	Alimentation DC F-77	55	--	sans remplacement	--	--
<b>7LF4 144</b>	Alimentation DC F-77 + Interface IR	55	--	sans remplacement	--	--
<b>7LF4 150</b>	Interrup. horaire dig., année	55	--	en prévision	--	--
<b>7LF4 151</b>	Interrup. horaire dig., 2 canaux, année	55	--	en prévision	--	--
<b>7LF4 152</b>	Interrup. horaire dig., 3 canaux, année	55	--	en prévision	--	--
<b>7LF4 153</b>	Interrup. horaire dig., 3 canaux, année, 24 V	55	--	en prévision	--	--
<b>7LF4 154</b>	Interrup. horaire dig., 3 canaux, année, 12 V	55	--	sans remplacement	--	--
<b>7LF5 101</b>	Interrupteur horaire synchrone, 1 UM	55	<b>7LF5 390-1</b>	Interrupteur horaire synchrone, 1NO, jour, 1 UM	55	12
<b>7LF5 141</b>	Interrupteur horaire à quartz, jour, 1 UM	55	<b>7LF5 391-1</b>	Interrupteur horaire à quartz, 1NO, jour, 1 UM	55	12
<b>7LF5 201</b>	Interrupteur horaire synchrone, 1NO, jour, 1 UM	55	<b>7LF5 300-1</b>	Interrupteur horaire synchrone, 1NO, jour, 1 UM	70	8
<b>7LF5 211</b>	Interrupteur horaire à quartz, jour, 1NO, 1 UM	55	<b>7LF5 301-1</b>	Interrupteur horaire à quartz, 1NO, jour, 1 UM	70	8
<b>7LF5 216</b>	Interrupteur horaire à quartz, 1Inv., jour, 3 UM	55	<b>7LF5 301-6</b>	Interrupteur horaire à quartz, 1Inv., jour, 3 UM	70	8
<b>7LF5 217</b>	Interrupteur horaire à quartz, 1Inv., semaine, 3 UM	55	<b>7LF5 301-7</b>	Interrupteur horaire à quartz, 1Inv., semaine, 3 UM	70	8
<b>7LQ1 005</b>	Interrupteur horaire à quartz, 1NO, jour	55	<b>7LF5 391-1</b>	Interrupteur horaire à quartz, 1NO, jour, 1 UM	55	12
<b>7LQ1 005</b>	Interrupteur horaire à quartz, 1NO, jour	55	<b>7LF5 301-1</b>	Interrupteur horaire à quartz, 1NO, jour, 1 UM	70	8
<b>7LQ1 006</b>	Interrupteur horaire à quartz, 1Inv., jour	55	<b>7LF5 391-6</b>	Interrupteur horaire à quartz, 1Inv., jour, 3 UM	55	12
<b>7LQ1 006</b>	Interrupteur horaire à quartz, 1Inv., jour	55	<b>7LF5 301-6</b>	Interrupteur horaire à quartz, 1Inv., jour, 3 UM	70	8
<b>7LQ1 007</b>	Interrupteur horaire à quartz, jour/semaine	55	<b>7LF5 391-7</b>	Interrupteur horaire à quartz, 1Inv., semaine, 3 UM	55	12
<b>7LQ1 007</b>	Interrupteur horaire à quartz, jour/semaine	55	<b>7LF5 301-7</b>	Interrupteur horaire à quartz, 1Inv., semaine, 3 UM	70	8
<b>7LQ1 008</b>	Interrupteur horaire à quartz, jour/semaine	55	--	sans remplacement	--	--
<b>7LQ1 106</b>	Interrupteur horaire à quartz, jour, 3 UM	55	<b>7LF5 391-6</b>	Interrupteur horaire à quartz, 1Inv., jour, 3 UM	55	12
<b>7LQ1 107</b>	Interrupteur horaire à quartz, semaine, 3 UM	55	<b>7LF5 391-7</b>	Interrupteur horaire à quartz, 1Inv., semaine, 3 UM	55	12
<b>7LS1 004</b>	Interrupteur horaire synchrone, 1NO, jour	55	<b>7LF5 390-1</b>	Interrupteur horaire synchrone, 1NO, jour, 1 UM	55	12
<b>7LS1 004</b>	Interrupteur horaire synchrone, 1NO, jour	55	<b>7LF5 300-1</b>	Interrupteur horaire synchrone, 1NO, jour, 1 UM	70	8
<b>7LS1 005</b>	Interrupteur horaire synchrone, 1Inv., jour	55	<b>7LF5 300-5</b>	Interrupteur horaire synchrone, 1Inv., jour, 3 UM	70	8
<b>7LS1 006</b>	Interrupteur horaire synchrone, 1Inv., semaine	55	<b>7LF5 300-6</b>	Interrup. horaire synchrone, 1Inv., semaine, 3 UM	70	8
<b>7LS1 007</b>	Interrupteur horaire synchrone, 1Inv., heure	55	<b>7LF5 300-7</b>	Interrupteur horaire synchrone, 1NO, heure, 1 UM	70	8
<b>7LS1 008</b>	Interrupteur horaire synchrone, jour/semaine	55	--	sans remplacement	--	--
<b>7LS1 010</b>	Interrupteur horaire synchrone, jour/jour	55	--	sans remplacement	--	--
<b>7LS1 105</b>	Interrupteur horaire synchrone, jour, 3 UM	55	<b>7LF5 300-5</b>	Interrupteur horaire synchrone, 1Inv., jour, 3 UM	70	8
<b>7LS1 106</b>	Interrupteur horaire synchrone, semaine, 3 UM	55	<b>7LF5 300-6</b>	Interrup. horaire synchrone, 1Inv., semaine, 3 UM	70	8
<b>7LS1 107</b>	Interrupteur horaire synchrone, heure, 3 UM	55	<b>7LF5 300-7</b>	Interrupteur horaire synchrone, 1NO, heure, 1 UM	70	8