

5SJ4 ...-HG40, 14 kA


Toepassingsgebied


- U_n : 240 V, 50 tot 60 Hz toepasbaar in netten tot AC 250/440 V, DC 60 V per pool
- Toepasbaar in netten tot
 - 240 V AC, schakelvermogen 14 kA,
 - 60 V AC, schakelvermogen 10 kA
- Voorschriften: UL 489, CSA C22.2 nr. 5-02.

Voordelen

- Toepasbaar in het gehele NEMA-gebied volgens UL 489 of CSA C22.2 nr. 5-02 "Branch Circuit Protection", geen beperking wegens back-up-beveiliging
- Toepasbaar voor "Field wiring"-applicaties, AWG 14 tot AWG 4, alleen koper
- Voor alle toepassingen in de woningbouw, de utiliteitsbouw en de industrie.

Keuze- en bestelgegevens

	I_n	Mod.	Karakteristiek B Bestelnr.	Gewicht	PKG*/
				1 stuk ca.	VPE
	A			kg	Stuks
 <p>1-polig</p> <p>1 2</p>	6	1	5SJ4 106-6HG40	0,120	1/12
	10		5SJ4 110-6HG40	0,120	1/12
	13		5SJ4 113-6HG40	0,120	1/12
	15		5SJ4 118-6HG40	0,120	1/12
	16		5SJ4 116-6HG40	0,120	1/12
	20		5SJ4 120-6HG40	0,120	1/12
	25		5SJ4 125-6HG40	0,120	1/12
	30		5SJ4 130-6HG40	0,120	1/12
	32		5SJ4 132-6HG40	0,120	1/12
	35		5SJ4 135-6HG40	0,120	1/12
	40		5SJ4 140-6HG40	0,120	1/12
	45		5SJ4 145-6HG40	0,120	1/12
	50		5SJ4 150-6HG40	0,120	1/12
	60		5SJ4 160-6HG40	0,120	1/12
	63		5SJ4 163-6HG40	0,120	1/12

	I_n	Mod.	Karakteristiek C Bestelnr.	Karakteristiek D Bestelnr.	Gewicht	PKG*/
					1 stuk ca.	VPE
	A				kg	Stuks
 <p>1-polig</p> <p>1 2</p>	0,3	1	5SJ4 114-7HG40	5SJ4 114-8HG40	0,120	1/12
	0,5		5SJ4 105-7HG40	5SJ4 105-8HG40	0,120	1/12
	1		5SJ4 101-7HG40	5SJ4 101-8HG40	0,120	1/12
	1,6		5SJ4 115-7HG40	5SJ4 115-8HG40	0,120	1/12
	2		5SJ4 102-7HG40	5SJ4 102-8HG40	0,120	1/12
	3		5SJ4 103-7HG40	5SJ4 103-8HG40	0,120	1/12
	4		5SJ4 104-7HG40	5SJ4 104-8HG40	0,120	1/12
	5		5SJ4 111-7HG40	5SJ4 111-8HG40	0,120	1/12
	6		5SJ4 106-7HG40	5SJ4 106-8HG40	0,120	1/12
	8		5SJ4 108-7HG40	5SJ4 108-8HG40	0,120	1/12
	10		5SJ4 110-7HG40	5SJ4 110-8HG40	0,120	1/12
	13		5SJ4 113-7HG40	5SJ4 113-8HG40	0,120	1/12
	15		5SJ4 118-7HG40	5SJ4 118-8HG40	0,120	1/12
	16		5SJ4 116-7HG40	5SJ4 116-8HG40	0,120	1/12
	20		5SJ4 120-7HG40	5SJ4 120-8HG40	0,120	1/12
	25		5SJ4 125-7HG40	5SJ4 125-8HG40	0,120	1/12
	30		5SJ4 130-7HG40	5SJ4 130-8HG40	0,120	1/12
	32		5SJ4 132-7HG40	5SJ4 132-8HG40	0,120	1/12
	35		5SJ4 135-7HG40	5SJ4 135-8HG40	0,120	1/12
40		5SJ4 140-7HG40	5SJ4 140-8HG40	0,120	1/12	
45		5SJ4 145-7HG40	5SJ4 145-8HG40	0,120	1/12	
50		5SJ4 150-7HG40	5SJ4 150-8HG40	0,120	1/12	
60		5SJ4 160-7HG40	5SJ4 160-8HG40	0,120	1/12	
63		5SJ4 163-7HG40	5SJ4 163-8HG40	0,120	1/12	