

## 5SY3, 4,5 kA (uitsluitend voor België)







### Toepassingsgebied

#### Installatie-automaat 5SY6...-KV

- $U_n$ : AC 230/400 V, 50 tot 60 Hz, toepasbaar in netten tot AC 250/400 V, DC 60 V per pool

- Voorschriften: EN 60898, DIN VDE 0641 deel 11, IEC 60898
- Extra componenten kunnen achteraf angebouwd worden

### Keuze- en bestelgegevens

	$I_n$	Mod.	Karakteristiek B	Karakteristiek C	Gewicht 1 stuk kg	PKG*/V PE Stuks
			Bestelnr.	Bestelnr.		
 <p><b>1-polig</b></p> 	0,3			<b>5SY3 114-7</b>	0,165	1
	0,5			<b>5SY3 105-7</b>	0,165	1
	1			<b>5SY3 101-7</b>	0,165	1
	1,6			<b>5SY3 115-7</b>	0,165	1
	2			<b>5SY3 102-7</b>	0,165	1
	3			<b>5SY3 103-7</b>	0,165	1
	4			<b>5SY3 104-7</b>	0,165	1
	6		<b>5SY3 106-6</b>	<b>5SY3 106-7</b>	0,165	1
	8			<b>5SY3 108-7</b>	0,165	1
	10		<b>5SY3 110-6</b>	<b>5SY3 110-7</b>	0,165	1
	13		<b>5SY3 113-6</b>	<b>5SY3 113-7</b>	0,165	1
	16		<b>5SY3 116-6</b>	<b>5SY3 116-7</b>	0,165	1
	20		<b>5SY3 120-6</b>	<b>5SY3 120-7</b>	0,165	1
	25		<b>5SY3 125-6</b>	<b>5SY3 125-7</b>	0,165	1
	32		<b>5SY3 132-6</b>	<b>5SY3 132-7</b>	0,165	1
	40		<b>5SY3 140-6</b>	<b>5SY3 140-7</b>	0,165	1
50		<b>5SY3 150-6</b>	<b>5SY3 150-7</b>	0,165	1	
63		<b>5SY3 163-6</b>	<b>5SY3 163-7</b>	0,165	1	
 <p><b>2-polig</b></p> 	0,3			<b>5SY3 214-7</b>	0,330	1
	0,5			<b>5SY3 205-7</b>	0,330	1
	1			<b>5SY3 201-7</b>	0,330	1
	1,6			<b>5SY3 215-7</b>	0,330	1
	2			<b>5SY3 202-7</b>	0,330	1
	3			<b>5SY3 203-7</b>	0,330	1
	4			<b>5SY3 204-7</b>	0,330	1
	6		<b>5SY3 206-6</b>	<b>5SY3 206-7</b>	0,330	1
	8			<b>5SY3 208-7</b>	0,330	1
	10		<b>5SY3 210-6</b>	<b>5SY3 210-7</b>	0,330	1/6
	13		<b>5SY3 213-6</b>	<b>5SY3 213-7</b>	0,330	1
	16		<b>5SY3 216-6</b>	<b>5SY3 216-7</b>	0,330	1/6
	20		<b>5SY3 220-6</b>	<b>5SY3 220-7</b>	0,330	1/6
	25		<b>5SY3 225-6</b>	<b>5SY3 225-7</b>	0,330	1
	32		<b>5SY3 232-6</b>	<b>5SY3 232-7</b>	0,330	1
	40		<b>5SY3 240-6</b>	<b>5SY3 240-7</b>	0,330	1
50		<b>5SY3 250-6</b>	<b>5SY3 250-7</b>	0,330	1	
63		<b>5SY3 263-6</b>	<b>5SY3 263-7</b>	0,330	1	
 <p><b>3-polig</b></p> 	0,3			<b>5SY3 314-7</b>	0,495	1
	0,5			<b>5SY3 305-7</b>	0,495	1
	1			<b>5SY3 301-7</b>	0,495	1
	1,6			<b>5SY3 315-7</b>	0,495	1
	2			<b>5SY3 302-7</b>	0,495	1
	3			<b>5SY3 303-7</b>	0,495	1
	4			<b>5SY3 304-7</b>	0,495	1
	6		<b>5SY3 306-6</b>	<b>5SY3 306-7</b>	0,495	1
	8			<b>5SY3 308-7</b>	0,495	1
	10		<b>5SY3 310-6</b>	<b>5SY3 310-7</b>	0,495	1
	13		<b>5SY3 313-6</b>	<b>5SY3 313-7</b>	0,495	1
	16		<b>5SY3 316-6</b>	<b>5SY3 316-7</b>	0,495	1
	20		<b>5SY3 320-6</b>	<b>5SY3 320-7</b>	0,495	1
	25		<b>5SY3 325-6</b>	<b>5SY3 325-7</b>	0,495	1
	32		<b>5SY3 332-6</b>	<b>5SY3 332-7</b>	0,495	1
	40		<b>5SY3 340-6</b>	<b>5SY3 340-7</b>	0,495	1
50		<b>5SY3 350-6</b>	<b>5SY3 350-7</b>	0,495	1	
63		<b>5SY3 363-6</b>	<b>5SY3 363-7</b>	0,495	1	

\* Deze hoeveelheid of een veelvoud van deze hoeveelheid kan worden besteld.

# Installatieautomaten

## Standaardprogramma

5SY3, 4,5 kA (uitsluitend voor België)

### Keuze- en bestelgegevens

	$I_n$	Mod.	Karakteristiek B	Karakteristiek C	Gewicht	PKG*/V
	A		Bestelnr.	Bestelnr.	1 stuk	PE
					kg	Stuks
<p>4-polig</p>	0,3			5SY3 414-7	0,660	1
	0,5			5SY3 405-7	0,660	1
	1			5SY3 401-7	0,660	1
	1,6			5SY3 415-7	0,660	1
	2			5SY3 402-7	0,660	1
	3			5SY3 403-7	0,660	1
	4			5SY3 404-7	0,660	1
	6		5SY3 406-6	5SY3 406-7	0,660	1
	8			5SY3 408-7	0,660	1
	10		5SY3 410-6	5SY3 410-7	0,660	1
	13		5SY3 413-6	5SY3 413-7	0,660	1
	16		5SY3 416-6	5SY3 416-7	0,660	1/3
	20		5SY3 420-6	5SY3 420-7	0,660	1
	25		5SY3 425-6	5SY3 425-7	0,660	1
	32		5SY3 432-6	5SY3 432-7	0,660	1
	40		5SY3 440-6	5SY3 440-7	0,660	1
50		5SY3 450-6	5SY3 450-7	0,660	1	
63		5SY3 463-6	5SY3 463-7	0,660	1	