







Keuze- en bestelgegevens


Grootte	I_n	Kleur	Schroef-draad	Bestelnr.	Prijs €	PG	Gewicht 1 stuk ca.	PKG*/ VPE
	A				1 stuk		kg	Stuks
Nominale spanning AC 500 V/DC 500 V								
DIN VDE 0635								
Karakteristiek traag								
	TNDz	2	roze	E16	5SA2 11	016	0,013	10
		4	bruin		5SA2 21	016	0,013	10
		6	groen		5SA2 31	016	0,013	10
		10	rood		5SA2 51	016	0,013	10
		16	grijs		5SA2 61	016	0,013	10
		20	blauw		5SA2 71	016	0,015	10
		25	geel		5SA2 81	016	0,016	10
Karakteristiek snel								
	NDz	2	roze	E16	5SA1 11	016	0,013	10
		4	bruin		5SA1 21	016	0,013	10
		6	groen		5SA1 31	016	0,013	10
		10	rood		5SA1 51	016	0,013	10
		16	grijs		5SA1 61	016	0,013	10
		20	blauw		5SA1 71	016	0,015	10
		25	geel		5SA1 81	016	0,016	10
DIN VDE 0636-301, IEC 60269-3-1								
Bedrijfsklasse gG								
	DII	2	roze	E27	5SB2 11	016	0,026	5
		4	bruin		5SB2 21	016	0,026	5
		6	groen		5SB2 31	016	0,026	5
		10	rood		5SB2 51	016	0,027	5
		16	grijs		5SB2 61	016	0,028	5
		20	blauw		5SB2 71	016	0,029	5
		25	geel		5SB2 81	016	0,031	5
	DIII	32	zwart	E33	5SB4 010	016	0,048	5
		35	zwart		5SB4 11	016	0,050	5
		50	wit		5SB4 21	016	0,051	5
		63	koper		5SB4 31	016	0,054	5
	DIV ¹⁾	80	zilver	R1¼"	5SC2 11	016	0,110	3
	100	rood		5SC2 21	016	0,110	3	
DIN VDE 0635								
Karakteristiek snel voor 5SB1 41 wordt een DIAZED-passchroef voor 6 A gebruikt								
	DII	2	roze	E27	5SB1 11	016	0,026	5
		4	bruin		5SB1 21	016	0,026	5
		6	groen		5SB1 31	016	0,026	5
		10	rood		5SB1 41	016	0,026	5
		10	rood		5SB1 51	016	0,027	5
		16	grijs		5SB1 61	016	0,028	5
		20	blauw		5SB1 71	016	0,029	5
	25	geel		5SB1 81	016	0,031	5	
	DIII	35	zwart	E33	5SB3 11	016	0,050	5
		50	wit		5SB3 21	016	0,051	5
		63	koper		5SB3 31	016	0,054	5
	DIV	80	zilver	R1¼"	5SC1 11	016	0,110	3
	100	rood		5SC1 21	016	0,110	3	

1) Nominale spanning AC 500 V/DC 400 V

Smeltveiligheden DIAZED-zekeringsysteem

DIAZED-zekeringen













Keuze- en bestelgegevens

Grootte	I_n	Kleur	Schroef-draad	Bestelnr.	Prijs €	PG	Gewicht 1 stuk ca.	PKG*/ VPE
	A				1 stuk		kg	Stuks
Nominale spanning AC 690 V/DC 600 V								
DIN VDE 0636-301, IEC 60269-3-1								
Bedrijfsklasse gG, voor zekeringen 2 A ... 25 A worden DIAZED-passchroeven DII gebruikt								
	DIII	2	roze	E33	5SD8 002	016	0,068	5
		4	bruin		5SD8 004	016	0,068	5
		6	groen		5SD8 006	016	0,068	5
		10	rood		5SD8 010	016	0,068	5
		16	grijs		5SD8 016	016	0,069	5
		20	blauw		5SD8 020	016	0,071	5
		25	geel		5SD8 025	016	0,072	5
		35	zwart		5SD8 035	016	0,078	5
		50	wit		5SD8 050	016	0,080	5
		63	koper		5SD8 063	016	0,082	5

Nominale spanning AC 750 V/DC 750 V

DIN VDE 0635								
voor gelijkstroom-treininstallaties Karakteristiek snel voor zekeringen 2 A ... 25 A worden DIAZED-passchroeven DII gebruikt								
	DIII	2	roze	E33	5SD6 01	016	0,068	5
		4	bruin		5SD6 02	016	0,068	5
		6	groen		5SD6 03	016	0,068	5
		10	rood		5SD6 04	016	0,068	5
		16	grijs		5SD6 05	016	0,069	5
		20	blauw		5SD6 06	016	0,071	5
		25	geel		5SD6 07	016	0,072	5
		35	zwart		5SD6 08	016	0,078	5
		50	wit		5SD6 10	016	0,080	5
		63	koper		5SD6 11	016	0,082	5

Keuze- en bestelgegevens









	Grootte	I_n	Schroef- draad	Klemmen ¹⁾	Bestelnr.	Prijs €	PG	Gewicht 1 stuk ca.	PKG*/ VPE	
		A				1 stuk		kg	Stuks	
Zekeringhouders van keramiek										
Nominale spanning AC 500 V/DC 500 V (voor AC 690 V/DC 600 V dienen houders te worden gebruikt van de bouwmaat DIII in combinatie met de DIAZED-schroefkop 5SH1 170 en de DIAZED-zekeringen 5SD8)										
1-polig										
		NDz	25	E16	KK	5SF1 012		016	0,060	5
		DII	25	E27	BB	5SF1 005		016	0,093	5
		DIII	63	E33	BS	5SF1 205		016	0,191	5
		DIII	63	E33	SS	5SF1 215		016	0,154	5
alleen voor schroefbevestiging										
		NDz	25	E16	KK	5SF1 01		016	0,055	5
		DII	25	E27	BB	5SF1 024		016	0,093	5
		DIII	63	E33	BS	5SF1 224		016	0,137	5
		DIII	63	E33	SS	5SF1 214		016	0,141	5
		DIV	100	R1¼"	vlakke- aansluiting	5SF1 401		016	0,380	1
Nominale spanning AC 750 V/DC 750 V alleen voor DIAZED-schroefkop 5SH1 161, alleen voor DIAZED-passchroeven DII en DIII, alleen voor DIAZED-zekeringen 5SD6 met fijne schroefdraad met kap.										
1-polig										
		DIII	63	E33S	KK	5SF4 230		016	0,460	1
Nominale spanning AC 500 V/DC 500 V (voor AC 690 V/DC 600 V dienen houders te worden gebruikt van de bouwmaat DIII in combinatie met de DIAZED-schroefkop 5SH1 170 en de DIAZED-zekeringen 5SD8)										
3-polig										
met kap en N-aansluitblok										
		DII	3 × 25	E27	BB	5SF5 067		016	0,400	1
		DIII	3 × 63	E33	BB	5SF5 237		016	0,580	1
alleen voor schroefbevestiging met kap en N-aansluitblok										
		DII	3 × 25	E27	KB	5SF5 066		016	0,410	1
		DIII	3 × 63	E33	KB	5SF5 236		016	0,590	1

1) Klemnamen boven en catalogus ET B1 T.

Smeltveiligheden DIAZED-zekeringsysteem








DIAZED-zekeringhouders

Keuze- en bestelgegevens

	Grootte	I_n	Schroef- draad	Klemmen ¹⁾	Bestelnr.	Prijs €	PG	Gewicht 1 stuk ca.	PKG*/ VPE
	A					1 stuk		kg	Stuks
Zekeringhouders van kunststof									
met aanrakingsbescherming BGV A3 (VGB4) Nominale spanning AC 500 V/DC 500 V voor DIN-railbevestiging of schroefbevestiging Aansluitklem op beweeglijk frame bij inkomend en uitgaand Behuizing: siliconenvrij halogeenvrij temperatuurbestendig tot 150 °C kruipstroomweerstand CTI 225 zelfdovend volgens UL 94									
	1-polig	DII	25	E27	RR	5SF1 060	016	0,152	3
		DIII	63	E33	RR	5SF1 260	016	0,186	3
	3-polig	DII	3 × 25	E27	RR	5SF5 068	016	0,457	1
		DIII	3 × 63	E33	RR	5SF5 268	016	0,538	1
DIAZED-zekeringhouder EZR									
opsteekbaar op stroomrails 5SH3 5 alleen voor schroefbevestiging									
	1-polig	DII	25	E27	B	5SF6 005	016	0,072	5
		DIII	63	E33	B	5SF6 205	016	0,135	5
	3-polig	DII	3 × 25	E27	B	5SF2 07	016	0,351	1/5
									

1) Klemnamen zie catalogus ET B1 T.

Toebehoren

	Grootte	Schroef-draad	Bestelnr.	Prijs €	PG	Gewicht 1 stuk ca. kg	PKG*/ VPE Stuks
Montageonderdelen							
	DIAZED-stroomrails met langsgaten ca. 1000 mm lang						
		Doorsnede: 12 mm x 2 mm, belastbaar tot 80 A voor DII, voldoende voor 25 houders,	5SH3 500		016	0,095	1
		Doorsnede 13 mm x 3 mm, belastbaar tot 120 A voor DII, voldoende voor 19 houders	5SH3 501		016	0,180	1
	Aansluitklemmen, niet-geïsoleerd stift, voor twee geleiders van 2 x 1,5 mm ² tot 16 mm ²		5SH5 326		016	0,016	1/10
		vorkhouder, voor geleiders tot 35 mm ²	5SH3 502		016	0,010	10
	Stroomrail voor DIAZED-zekeringhouder EZR geschikt voor vorkhouderaansluiting, boring zijde gebouwd met schroefdraad voor passchroeven, ca. 2000 mm lang Doorsnede 16 mm x 3 mm, belastbaar tot 150 A met zijdelingse voeding						
	voor DII	voldoende voor 42 houders 5SF6 005	5SH3 54		016	0,740	1/5
	voor DII en DIII	voldoende voor 34 houders 5SF6 205	5SH3 55		016	0,740	1/5
	voor DIII	voldoende voor 27 houders 5SF2 07	5SH3 56		016	0,740	1/5
	Zekeringklem EZR niet-geïsoleerd						
		voor geleiders tot 16 mm ² voor geleiders tot 35 mm ²	8JH4 122 8JH4 124		046 046	0,012 0,024	1 1
DIAZED-afdekkingen							
	DIAZED-afdekking van kunststof niet voor SILIZED-zekeringen 1-polig						
		(5 DIAZED-houders = 12 mod.) DII E27	5SH2 032		016	0,017	10
	(4 DIAZED-houders = 12 mod.) DIII E33	5SH2 232		016	0,020	10	
	Kap van kunststof 1-polig						
	NDz	E16	5SH2 01		016	0,028	5
	DII	E27	5SH2 02		016	0,038	5
	DIII	E33	5SH2 22		016	0,048	5
	Afdekkring 1-polig van kunststof ook voor zekeringhouder EZR						
	DII	E27	5SH3 401		016	0,013	5
	DIII	E33	5SH3 411		016	0,014	5
	van keramiek DII en DIII ook voor zekeringhouder EZR						
	NDz	E16	5SH3 30		016	0,020	5
	DII	E27	5SH3 32		016	0,029	10
DIII	E33	5SH3 34		016	0,035	10	

Smeltveiligheden DIAZED-zekeringsysteem








DIAZED-zekeringhouders

Toebehoren

Grootte	Schroef- draad	Voor zekeringen	Bestelnr.	Prijs €	PG	Gewicht 1 stuk ca.	PKG*/ VPE	
		A		1 stuk		kg	Stuks	
Passchroeven, pashulzen								
DIAZED-passchroeven								
	NDz	E16	2	5SH3 28		016	0,002	10
			4	5SH3 31		016	0,002	10
			6	5SH3 05		016	0,002	10
			10	5SH3 06		016	0,002	10
			16	5SH3 07		016	0,002	10
ook voor inbouw in DIAZED-houder DIII								
	DII ¹⁾	E27	2	5SH3 10		016	0,015	10
			4	5SH3 11		016	0,015	10
			6	5SH3 12		016	0,015	10
			10	5SH3 13		016	0,015	10
			16	5SH3 14		016	0,014	10
	DIII ¹⁾	E33	25	5SH3 16		016	0,012	10
			35	5SH3 17		016	0,019	10
			50	5SH3 18		016	0,018	10
			63	5SH3 20		016	0,017	10
		DIAZED-pashuls voor DIV houder						
	DIV	R1¼"	80	5SH3 21		016	0,006	10
			100	5SH3 22		016	0,005	10
DIAZED-pashulzen								
	voor inklikken in DIAZED-schroefkoppen, als DIAZED-zekeringen E16 in DIAZED-houders DII worden geplaatst			5SH3 01		016	0,012	10
	als DIAZED-zekeringen DII in DIAZED-houders DIII worden geplaatst			5SH3 02		016	0,023	10
DIAZED-passchroevensleutel voor DII/DIII			5SH3 703		016	0,025	1	
								

1) Geschikt tot nominale spanning 750 V.

Toebehoren

Grootte	I_n	Schroefdraad	Bestelnr.	Prijs €	PG	Gewicht 1 stuk ca.	PKG*/ VPE
	A			1 stuk		kg	Stuks
DIAZED-schroefkoppen							
Nominale spanning AC 500 V/DC 500 V							
	van keramiek NDz	25	E16	5SH1 11	016	0,016	5
	van isolatiemateriaal, met controlegat, zwart, niet voor SILIZED-zekeringen DII	25	E27	5SH1 221	016	0,026	5
	DIII	63	E33	5SH1 231	016	0,042	5
	smalle bouwvorm, van keramiek DII	25	E27	5SH1 12	016	0,034	5
	DIII	63	E33	5SH1 13	016	0,059	5
	paddestoelvormig, van keramiek, met controlegat, verzegelbaar DII	25	E27	5SH1 22	016	0,050	5
	DIII	63	E33	5SH1 23	016	0,080	5
	van keramiek DIV	100	R1¼"	5SH1 141	016	0,181	1
Nominale spanning AC 750 V/DC 750 V							
	alleen voor DIAZED-zekeringen 5SD6 en DIAZED-zekeringhouders 5SF4 230 van keramiek, met fijne schroefdraad DIII	63	E33S	5SH1 161	016	0,084	1
Nominale spanning AC 690 V/DC 600 V							
	alleen voor DIAZED-zekeringen 5SD8 van keramiek, verlengde uitvoering DIII	63	E33	5SH1 170	016	0,086	1