

Rozvaděč SIMOSEC

| Jmenovité parametry | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Napětí | kV | 7,2 | 12 | 15 | 17,5 | 24 |
| Krátkodobé výdržné střídavé napětí | kV | 20 | 28 | 36 | 38 | 50 |
| Rázové napětí při atmosférickém impulzu | kV | 60 | 75 | 95 | 95 | 125 |
| Kmitočet | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Provozní proud kabelových odboček | A max. | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Provozní proud transformátorových odboček | A max. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Provozní proud odboček s vypínačem | A max. | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 |
| Provozní proud pole měření a stoupací části pole podélné spojky | A max. | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 |
| Provozní proud přípojnice | A max. | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Krátkodobý proud 1 s | kA max. | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| Krátkodobý proud 3 s (volitelně) | kA max. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Dynamický proud | kA max. | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 |
| Zkratový zapínací proud | kA max. | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 |

| Rozměry | Typy polí | Rozměry v mm |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Breite Šířka | Kabelové pole | 375 oder nebo 500 |
| | Pole s vypínačem 630 A | 750 |
| | Pole s vypínačem 1250 A | 750 oder nebo 875 |
| | Transformátorové pole | 375 oder nebo 500 |
| | Pole měření | 750 |
| | Stoupací část (pro pole podélné spojky) | 375 |
| Höhe Výška | | 1750 |
| | s nn skříňkou | 2100 |
| | (výška 350 mm) | |
| Tiefe Hloubka | Hloubka pole | 1080 |
| | Hloubka rozvaděče | 1230 |