



Černobílé 1/3" kamery s vysokým rozlišením

CCBB1345-LC
CCBB1345-MC

- Vysoké rozlišení 580 TVL
- Snadné nastavení kamery DIP-přepínači
- Kompenzace protisvětla BLC
- Line-lock synchronizace od napájení
- Nastavitelná ostrost obrazu: sharp / soft

CCBB1345 je černobílá kamera s vysokým rozlišením 580 TV řádků poskytující ostrý, vyvážený obraz v bezpečnostních aplikacích, kde je požadováno zobrazení detailů s vysokým rozlišením.

Vysoké rozlišení

Díky použití nejnovějších CCD technologií a DSP procesorů může být kamera CCBB1345 použita v širokém rozsahu aplikací, kde je nezbytná kvalita obrazu, velmi vysoké rozlišení 580 TV řádků pro zobrazení detailů v obraze a snadné použití.


Snadné nastavení

Všechny nastavovací prvky kamery jsou navrženy pro snadné použití s využitím DIP přepínačů umístěných v bočním krytu kamery. Nastavení umožňuje plné využití funkcí jako například výběr kompenzace protisvětla **Back Light Compensation**, automatické elektronické závěrky **Automatic Exposure Shutter** pro použití objektivů s neřízenou clonou, **Line-Lock** synchronizace a výběr ostrosti. Pro snadnou instalaci je kamera vybavena mechanismem pro snadné nastavení zpětné ostrosti.

Line-Lock synchronizace

Při napájení z AC zdrojů lze využít nastavení fáze LL pro doladění synchronizace v instalacích s více kamerami.

Rozměry a ovládání



Technické informace

Televizní standard	625 řádků, 50 pulsů/s, 50 Hz (vertikálně), 15,625 Hz (horizontálně); CCIR
Snímací prvek	1/3" CCD s meziřádkovým přenosem, aktivní body 752 x 582
Horizontální rozlišení	580 TV řádků
Citlivost	0.15 Lux (F1.2, AGC 38 dB, 50 IRE výstupního signálu)
Elektronická závěrka (shutter)	Zap: Automatická mezi 1/50 a 1/100,000 sec Vyp: 1/50s
Kompenzace protisvětla (BLC)	Zap / Vyp
Video výstup	FBAS: 1 VŠš kompozitní (75 Ohm), BNC
Automatické řízení zisku (AGC)	Max. 38 dB
Odstup signál/šum	> 50 dB
Gamma	0.45
Obrazová ostrost	Nastavitelná Sharp / Soft
Podpora objektivů s clonou	DC a Video AI; 2 konektory: na boku a vzadu
Synchronizace	Interní: krystal Externí: LL od frekvence AC napájení
Doporučené napájení	CCBB1345-LC: 12 V DC nebo 24 V AC ± 10% CCBB1345-MC: 100 – 240 V AC ± 10%
Příkon	3 VA
Pracovní teplota	-10 až +50 °C
Relativní vlhkost	30 až 95%, nekondenzující
Rozměry (D x Š x V)	122 x 72 x 63 mm
Závit pro držák	A (1/4); 1/4 inch na spodu a vrchu

Objednací informace

Typ	Kat. číslo	Popis	Hmotnost
CCBB1345-LC	2GF1083-8GA	1/3" DSP černobílá kamera s vysokým rozlišením; 580 TV řádků, CCIR, 12 V DC/ 24 V AC, 50 Hz	0.45 kg
CCBB1345-MC	2GF1083-8GB	1/3" DSP černobílá kamera s vysokým rozlišením; 580 TV řádků, CCIR, 100 – 240 V AC, 50 Hz	0.55 kg