

Coffrets et accessoires

En partenariat avec la société **MICHAUD**

Goulotte GTL (réf. Q388) comprenant :


- 1 socle de goulotte (2,60m)
- Couvercles (NFC 14-100 / NFC 15-100)
- 3 lots de 2 supports universels
- 1 cloison longueur 2,60 m
- 4 brides

Accessoires GTL

- Jonction goulotte / plafond Q390
- Jonction goulotte / sol Q391
- Lot de 2 supports universel Q396
- Séparateur GTL (2m) Q395
- Embout de goulotte Q392
- Bloc de 2 prises 2P+T Q393

Tableau de communication

- Avec fenêtre d'accès DTI**
- Avec DTI - réglette 12 plots - répartiteur TV coaxial Q270
- Avec DTI - réglette 12 plots Q264



Panneau compteur / disjoncteur

- Profondeur 33 mm avec embouts souples P405
- Profondeur 50 mm avec embouts souples P406
- Habillage panneau P401
- Profondeur 33 mm pour disjoncteur seul P407
- P408

Coffrets

Rangées	Modules	Références
2 rangées	26 modules	Q320
3 rangées	39 modules	Q330
4 rangées	52 modules	Q340

Accessoires pour coffrets

	Porte transparente	Porte opaque	Plaque de fond isolante
2 rangées	Q321	Q322	Q323
3 rangées	Q331	Q332	Q333
4 rangées	Q341	Q342	Q343
Obturbateurs	6,5 modules	Q344	

Siemens Automation and Drives, votre partenaire local

Région Paris-Normandie

Agence de Paris
9, boulevard Finot
Les Renouillères
93527 Saint-Denis

Agence de Rouen
Avenue du Général Leclerc
76120 Grand Quevilly

Région Nord

Agence de Lille
78, rue Gustave Delory
BP 239
59812 Lesquin Cedex

Région Midi Atlantique

Agence de Nantes
55, rue de Leinster
ZAC Erdre Active de la Boulaïs
BP 4317
44243 La Chapelle sur Erdre

Agence de Bordeaux

4, Voie Romaine
Bâtiment G
Canejan
33612 Cesta Cedex

Agence de Toulouse

Parc avenue II, Bâtiment 2 57 av
du Général de Crouette
31106 Toulouse Cedex 1

Région Sud-Est

Agence de Lyon
9/11, chemin des Petites Brosses
69731 Caluire et Cuire

Agence de Dijon
22 bis boulevard Winston Churchill
21000 Dijon

Agence de Marseille

Parc de la Sainte-Victoire
Bâtiment 5
13590 Meyreuil

Région Est

Agence de Strasbourg
2, rue du Rhin Napoléon
BP 48
67016 Strasbourg Cedex

Agence de Metz

9, rue Edouard Belin
57078 Metz Cedex 3

Siemens Process Instruments

Parc de la Sainte-Victoire
Bâtiment 5
13590 Meyreuil
Tél. : 04 42 65 69 00
Fax : 04 42 12 41 39

Siemens Centre d'Ingénierie Systèmes

BP 177
2474 RN7
Le Logis de Bonneau
Bâtiment "Le Kerne"
06271 Villeneuve Loubet



L'installation électrique de A à Z
L'essentiel jusqu'à 63A

Offre "Résidentiel"

Siemens Automation and Drives
9, boulevard Finot
93527 Saint-Denis Cedex 2
Help Line commerciale 0 821 801 111*

www.siemens.fr/automation
automation@siemens.fr

*0,51 €/min

SIEMENS

SIEMENS

Tableau de sélection et référence de commande



Disjoncteurs Phase Neutre, 4,5 KA NF

A	Références	Unité Modulaire
2	5SY6 002-7KV26	1
6	5SY3 006-7KV26	1
10	5SY3 010-7KV26	1
16	5SY3 016-7KV26	1
20	5SY3 020-7KV26	1
25	5SY3 025-7KV26	1
32	5SY3 032-7KV26	1



Accessoires

	Références	Unité modulaire
Peignes	5ST3 730	
Contact auxiliaire 1NO+1NF	5ST3 018-0KV26	0,5
Signal Défaut 2 INV.	5ST3 028-0KV26	0,5
Borne d'arrivée	5SH5 327	

Interrupteurs différentiels

Nbre de Pôles	A	30mA		300mA		UM
		Type A	Type AC	Type A	Type AC	
2	25	5SM3 312-6KL	5SM3 312-OKL	5SM3 612-6KL	5SM3 612-OKL	2
	40	5SM3 314-6KL	5SM3 314-OKL	5SM3 614-6KL	5SM3 614-OKL	2
	63	5SM3 316-6KL	5SM3 316-OKL	5SM3 616-6KL	5SM3 616-OKL	2,5
4	25	5SM3 342-6KL	5SM3 342-OKL	5SM3 642-6KL	5SM3 642-OKL	4
	40	5SM3 344-6KL	5SM3 344-OKL	5SM3 644-6KL	5SM3 644-OKL	4
	63	5SM3 346-6KL	5SM3 346-OKL	5SM3 646-6KL	5SM3 646-OKL	4



Accessoires

	Références
Contact auxiliaire 1NO + 1NF	5SW3 300
Contact auxiliaire 2NO	5SW3 302

Tableau de sélection et référence de commande

Disjoncteurs 4,5 Ka, courbe C

Nbre de Pôles	A	Références en courbe C	Unité Modulaire
2	2	5SY3 202-7	2
	4	5SY3 204-7	2
	6	5SY3 206-7	2
	8	5SY3 208-7	2
	10	5SY3 210-7	2
	16	5SY3 216-7	2
	20	5SY3 220-7	2
	25	5SY3 225-7	2
	32	5SY3 232-7	2
	40	5SY3 240-7	2
	63	5SY3 263-7	2
4	2	5SY3 402-7	4
	4	5SY3 404-7	4
	6	5SY3 406-7	4
	8	5SY3 408-7	4
	10	5SY3 410-7	4
	16	5SY3 416-7	4
	20	5SY3 420-7	4
	25	5SY3 425-7	4
	32	5SY3 432-7	4
	40	5SY3 440-7	4
	63	5SY3 463-7	4



Accessoires

	Références
Peignes	5ST 3730
Contact auxiliaire 1NF+1NO	5ST 3010
Signal Défaut 1NO+1NF	5ST 3020

Blocs Différentiels

Nbre de Pôles	A	30mA		300mA		UM
		Type A	Type AC	Type A	Type AC	
2	40	5SM2 322-6	5SM2 322-0	5SM2 622-6	5SM2 622-0	2
	63	5SM2 325-6	5SM2 325-0	5SM2 625-6	5SM2 625-0	2
4	40	5SM2 342-6	5SM2 342-0	5SM2 642-6	5SM2 642-0	3
	63	5SM2 345-6	5SM2 345-0	5SM2 645-6	5SM2 645-0	3



Tableau de sélection et référence de commande Commande et télécommande

Interrupteurs

	A	Références	UM
1 pôle	32	5TE8 311	1
2 pôles	32	5TE8 312	2
4 pôles	32	5TE8 315	4

Contacteurs 230 VAC

	A	Références	UM
2NO	20	5TT5 8000	1
2NF	20	5TT5 8020	1
Contacteur J/N 1NO+1NF	20	5TT5 8016	1
Contacteur J/N 2NO	20	5TT5 8006	1

Télérupteurs 230 VAC

	A	Références	UM
1NO	16	5TT4 1010	1
2NO	16	5TT4 1020	1

Boutons poussoirs

	A	Références	UM
Simple 1NO +1NF	20	5TE4 800	1
A voyant rouge 2NF	20	5TE4 824	1
A voyant rouge 2NO	20	5TE4 823	1
Tête de voyant vert		5TG8 062	

Minuteries et interrupteurs horaires 230 VAC

	Références	UM
Minuterie d'escalier	7LF6 111	1
Interrupteur journalier à cadran	7LF5 3001	1
Interrupteur horaire 1 canal	7LF4 4110	1
Interrupteur horaire 2 canaux	7LF4 4120	1

Signalisation

	Références	UM
Voyant rouge	5TE5 800	1
Voyant vert	5TE5 801	1
Tête de voyant vert	5TG8 062	1
Tête de voyant blanc	5TG8 066	1
Ronfleur 230 VAC	4AC3 104	2

Alimentation et parafoudre

	Références	UM
Prise de courant	5TE6 803	2,5
Parafoudre	5SD7 4220	2

