






## Přejete si změnit teplotu nebo budete po krátký čas nepřítomni?



-  Tímto tlačítkem změníte aktuální teplotu na jinou. Na displeji se zobrazí buď , jedná-li se o přepínání z úsporné teploty nebo , bude-li se přepínat z normální teploty. Takže během Vaší nepřítomnosti můžete regulovat na úspornou teplotu.  
**Tyto změny budou platné pouze k nejbližšímu spínacímu bodu.**

## Přejete si zadat své vlastní teploty a doby vytápění?

Oba spínací cykly (A/B) lze libovolně nastavit.



Postupujte následovně:





Jezdec nastavte do spínací polohy (např. A1) a pomocí šipkových tlačítek   nastavte zvolenou spínací dobu.

*Všechny další spínací polohy (A2 ... A4 a B1 ... B2) nastavte podobným způsobem.*



Jezdec nastavte na **Normální teplotu** a pomocí šipkových tlačítek   nastavte žádanou teplotu.





Jezdec nastavte na **Úspornou teplotu** a pomocí šipkových tlačítek   nastavte žádanou teplotu.



Jezdec přemístěte zpět do polohy **Auto** a zavřete kryt.



## Tabulka pro zadání nastavených hodnot

Zapište si své nastavené hodnoty do následující tabulky. Předtištěná čísla odpovídají standardním hodnotám.

| Spínací časy |      |       |       | Teplota |       |   |   |
|--------------|------|-------|-------|---------|-------|---|---|
| A1           | A2   | A3    | A4    | B1      | B2    |  |  |
| 6.00         | 9.00 | 17.00 | 22.00 | 7.00    | 23.00 | 20° C   | 16° C   |

## Potřebujete přestavit čas?



Jezdec umístěte do polohy času a šipkovými tlačítky   nastavte nový čas.



Jezdec přemístěte zpět do polohy **Auto** a zavřete kryt.

## Přejete si vrátit zpět standardní hodnoty?




↓ °C

Současně stiskněte kombinaci těchto tří tlačítek. Provede se **Reset** a spínací časy a teploty se znovu nastaví na své standardní hodnoty.



**Pozor: Všechna individuální nastavení budou ztracena!** Současně se provede kontrola displeje, což vypadá takto:



## Objevuje se na displeji symbol ?



Po objevení se tohoto symbolu je nutno nejpozději do **3 měsíců** vyměnit baterie za nové.

## Přejete si vyměnit baterie?

- Připravte si 2 nové alkalické baterie typu AA, 1,5V.
- Otevřete kryt baterií, vyjměte baterie, vložte nové a vraťte kryt baterií do původní polohy.  
**Nastavená data se uchovávají pouze po dobu max. 1 minuty.**

- Použité baterie dejte do sběruv.*

## Tipy k úsporám bez ztráty komfortu

- Vytápějte své prostory na maximálně 21°C.
- Pomocí   přepínejte na úspornou teplotu i tehdy, jste-li nepřítomni i jen na krátkou dobu.
- Větrejte pouze krátce, avšak vydatně s dokořán otevřenými okny.

## Dodatečné funkce

Váš regulátor poskytuje dodatečné funkce. Avšak tyto funkce smí nastavovat pouze technik.