


Aperçu

| | Télérupteurs 5TT4 10 5TT4 11 5TT4 12 | Pour stores et séquentiels 5TT4 13 5TT4 14 |
|--|---|--|
| Commande manuelle | • | • |
| Indication de position de commutation | • | |
| Protection contre les tensions permanentes | • | • |

Sélection et références de commande

| Version | U_g | I_g | U_c | UM | N° de référence | Poids 1 pièce kg | UDC*/ UE Pièce | | | | |
|---|--------------------------------|-------|-------|-----|--|--|---|-----------------------|--------------------------|----------------|--------|
| | AC V | AC A | AC V | | | | | | | | |
| Télérupteurs | | | | | | | | | | | |
|  5TT4 101-0 | 1 contact NO | 250 | 16 | 230 | 1 | 5TT4 101-0 5TT4 101-1 5TT4 101-2 | 0,126 0,120 0,121 | 1 1 1 | | | |
| | | | | 115 | | | | | 5TT4 101-3 5TT4 101-4 | 0,118 0,124 | 1 1 |
| | | | | 24 | | | | | | | |
| | 2 contacts NO | 400 | 16 | 230 | 1 | 5TT4 102-0 5TT4 102-1 5TT4 102-2 | 0,138 0,132 0,132 | 1 1 1 | | | |
| | | | | 115 | | | | | 5TT4 102-3 5TT4 102-4 | 0,130 0,136 | 1 1 |
| | | | | 24 | | | | | | | |
| | 3 contacts NO ¹⁾ | 400 | 16 | 230 | 2 | 5TT4 103-0 5TT4 103-2 | 0,200 0,195 | 1 1 | | | |
| | | | | 24 | | | | | | | |
| | 4 contacts NO ¹⁾ | 400 | 16 | 230 | 2 | 5TT4 104-0 5TT4 104-2 | 0,211 0,206 | 1 1 | | | |
| | | | | 24 | | | | | | | |
| | 1 contact NO + 1 contact NF | 250 | 16 | 230 | 1 | 5TT4 105-0 5TT4 105-1 5TT4 105-2 5TT4 105-3 5TT4 105-4 | 0,137 0,132 0,132 0,129 0,135 | 1 1 1 1 1 | | | |
| | | | | 115 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| Télérupteurs à commande centralisée | | | | | | | | | | | |
| 2 contacts NO | 400 | 16 | 230 | 1 | 5TT4 122-0 | 0,181 | 1 | | | | |
| 3 contacts NO | 400 | 16 | 230 | 2 | 5TT4 123-0 | 0,194 | 1 | | | | |
| 1 contact NO + 1 contact NF | 250 | 16 | 230 | 1 | 5TT4 125-0 | 0,182 | 1 | | | | |
| Télérupteurs séquentiels | | | | | | | | | | | |
| Séquence des contacts 1 + 2 - 2 - 1 - 0 | | | | | | | | | | | |
| 2 contacts NO | 250 | 16 | 230 | 1 | 5TT4 132-0 | 0,138 | 1 | | | | |
| Télérupteurs pour stores | | | | | | | | | | | |
| Séquence des contacts 1 - 0 - 2 - 0 | | | | | | | | | | | |
| 2 contacts NO | 250 | 16 | 230 | 1 | 5TT4 142-0 5TT4 142-2 5TT4 142-3 | 0,138 0,132 0,130 | 1 1 1 | | | | |
| | | | 24 | | | | | | | | |
| | | | 12 | | | | | | | | |
| Blocs de contacts auxiliaires | | | | | | | | | | | |
| 1 contact inverseur | 250 | 5 | - | 0,5 | 5TT4 900 5TT4 901 | 0,054 0,054 | 1 1 | | | | |
| • Pour faible puissance ¹⁾ | | | | | | | | | | | |

1) Charge min. commutable AC : 1 mA pour 5 V / DC : 1 mA pour 5 V ;
Charge max. commutable AC : 100 mA pour 250 V / DC : 100mA
pour 30 V.