



Smeltveiligheden

Zekeringen voor halfgeleiderbeveiliging SILIZED (bedrijfsklasse gR)


NEOZED-zekeringen SILIZED

Keuze- en bestelgegevens

Grootte	I_n	Bestelnr.	Gewicht 1 stuk ca.	PKG*/ VPE	
	A		kg	Stuks	
Nominale spanning AC 400 V/DC 250 V, bedrijfsklasse gR					
Verpakt per 10 stuks					
	D01	10	5SE1 310	0,006	10
		16	5SE1 316	0,007	10
	D02	20	5SE1 320	0,012	10
		25	5SE1 325	0,012	10
		35	5SE1 335	0,012	10
		50	5SE1 350	0,013	10
		63	5SE1 363	0,014	10

DIAZED-zekeringen SILIZED

Keuze- en bestelgegevens

Grootte	I_n	Kleur	Schroefdraad	Bestelnr.	Gewicht 1 stuk ca.	PKG*/ VPE
	A				kg	Stuks
Nominale spanning AC 500 V/DC 500 V						
DIN VDE 0636-301						
voor halfgeleiderbeveiliging, gekenmerkt met gele ring bedrijfsklasse gR, karakteristiek supersnel. voor zekering 30 A wordt de DIAZED-passchroef DII voor 25 A gebruikt						
	DII	16	E27	5SD4 20	0,028	5
		20		5SD4 30	0,029	5
		25		5SD4 40	0,031	5
		30		5SD4 80	0,031	5
	DIII	35	zwart	E33	5SD4 50	0,050
50		wit	5SD4 60		0,051	5
63		koper	5SD4 70		0,054	5
DIV	80	zilver	R1¼"	5SD5 10	0,110	3
	100			rood	5SD5 20	0,110